

AMORTIGUADORES FLUÍDICOS

SERIE GIGANTO

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



El Giganto compacto logra absorber grandes fuerzas a pesar de su diseño extremadamente pequeño. Puede utilizarse en todos aquellos casos en los que debe frenarse una gran masa en una distancia corta.


► CAMPOS DE APLICACIÓN

 Tapa	●
 Puerta corredera	
 Cajón	
 Bisagra	●

► CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

Serie	Carrera [mm]	Medium	Sentido de actuación
Giganto	15.0	Fluido	Amortiguador de presión

► DIBUJO TÉCNICO



▶ DATOS TÉCNICOS

Referencia	F015-10-013	F015-10-026	F015-10-031	F015-10-041
Tecnología	Defined Comfort	Defined Comfort	Defined Comfort	Defined Comfort
Curva característica del amortiguador	lineal constante	lineal constante	lineal ascendente	lineal constante
Fuerza del amortiguador [N]	210	150	340	200
Tolerancia del amortiguador [N]	+35/-35	+50/-50	+40/-40	+50/-50
Velocidad del amortiguador [mm/s]	15	50	50	12
Marcha libre	No	No	No	No
Longitud en marcha libre [mm]	0.0	0.0	0.0	0.0
Retorno por muelle del amortiguador	Sí	Sí	Sí	Sí
Color de la carcasa del amortiguador	natural	amarillo PMS135C	gris RAL7035	blanco RAL9001
Color de la tapa del amortiguador	natural	gris RAL7035	gris RAL7035	gris RAL7035
Ø de la carcasa del amortiguador [mm]	10.0	10.0	10.0	10.0
Longitud de la carcasa del amortiguador [mm]	42.1	42.0	42.0	42.0
Ø del vástago del amortiguador [mm]	2.3	2.3	2.3	2.3
Conexión de la carcasa del amortiguador	sin conexión	sin conexión	sin conexión	sin conexión
Conexión del vástago del amortiguador	sin cabezal	sin cabezal	sin cabezal	sin cabezal
Entorno de aplicación	apto para calor	estándar	estándar	estándar


Referencia	F015-10-043	F015-10-044	F015-10-046
Tecnología	Defined Comfort	Defined Comfort	Defined Comfort
Curva característica del amortiguador	lineal constante	lineal constante	lineal constante
Fuerza del amortiguador [N]	65	100	140
Tolerancia del amortiguador [N]	+20/-20	+35/-35	+40/-40
Velocidad del amortiguador [mm/s]	12	12	5
Marcha libre	No	No	No
Longitud en marcha libre [mm]	0.0	0.0	0.0
Retorno por muelle del amortiguador	Sí	Sí	Sí
Color de la carcasa del amortiguador	amarillo PMS135C	azul PMS291C	natural
Color de la tapa del amortiguador	gris RAL7035	gris RAL7035	gris RAL7035
Ø de la carcasa del amortiguador [mm]	10.0	10.0	10.0
Longitud de la carcasa del amortiguador [mm]	42.0	42.0	42.0
Ø del vástago del amortiguador [mm]	2.3	2.3	2.3
Conexión de la carcasa del amortiguador	sin conexión	sin conexión	sin conexión
Conexión del vástago del amortiguador	sin cabezal	sin cabezal	sin cabezal
Entorno de aplicación	estándar	estándar	estándar

AMORTIGUADORES INDIVIDUALES

AMORTIGUADORES FLUÍDICOS

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- ▶ En una carcasa llena de aceite hay un émbolo que puede moverse hacia delante y hacia atrás. La viscosidad del aceite y la modificación de la sección de los canales provoca la amortiguación de la fuerza de fricción necesaria.
- ▶ Gran absorción de energía en espacios muy reducidos
- ▶ Posibilidad de distintas características de amortiguación



AMORTIGUADORES CON Y SIN RETORNO AUTOMÁTICO

Los amortiguadores **sin** retorno necesitan un acoplamiento, ya que tienen que extraerse manualmente.




Los amortiguadores **con** retorno integrado pueden utilizarse sin acoplamiento en una guarnición, puesto que se extienden automáticamente.




COMPENSACIÓN DE VOLUMEN

Compensación de volumen mediante muelle en la presión ambiental (estándar de Zimmer)



Compensación de volumen mediante caucho celular (competidores)



Δp = la presión en el cilindro es mayor que la presión ambiental


	Función	Estanqueidad	Vida útil
Caucho celular	X	-	-
Compensación de volumen	X	X	X

MODELOS


El aceite sale constantemente a través de las boquillas:

- ▶ Máxima fuerza en un espacio pequeño
- ▶ La fuerza puede modificarse mediante la sección transversal de la boquilla
- ▶ Sin protección contra sobrecarga

Classic defined




Classic smooth





El aceite fluye por el émbolo. La carcasa se abomba bajo alta presión creando un mayor espacio y un mayor flujo de aceite.

- ▶ Protección contra sobrecarga
- ▶ Distintas curvas características

Comfort defined




Comfort smooth




El aceite sale constantemente a través de las dos boquillas. Las ranuras de la carcasa permiten un desarrollo de la sección transversal individual.

- ▶ Posibilidad de distintas características de amortiguación
- ▶ La fuerza puede modificarse

Versatile defined



Versatile smooth



defined: independiente de la velocidad


smooth: dependiente de la velocidad, respuesta suave con velocidades bajas, tiempos de apertura bajos, imagen de cierre constante, fuerzas de extracción bajas

AMORTIGUADORES INDIVIDUALES


AMORTIGUADORES FLUÍDICOS

LIGERO RETORNO

Émbolo **defined**




Retorno del amortiguador




Amortiguador en movimiento de trabajo

Émbolo **smooth**



Retorno del amortiguador



Amortiguador en movimiento de trabajo





La unidad de válvula y los orificios en forma de riñón permiten una resistencia mínima al abrir y la fuerza de amortiguación requerida al cerrar.

COMPARATIVA DE DEFINED/SMOOTH EN ALIMENTACIÓN MECÁNICA

▶ EJEMPLO DE CURVAS CARACTERÍSTICAS CHIU-SO100

- ▶ Carga: puerta corredera de 70 kg
- ▶ El diagrama muestra la velocidad de cierre de 0,1-0,5 m/s respectivamente
- ▶ La fuerza de apertura se reduce en aprox. un 30 % con **smooth**





CARACTERÍSTICA DE LOS AMORTIGUADORES FLUÍDICOS CON VELOCIDAD DE MEDICIÓN CONSTANTE

Curvas características de amortiguadores fluidicos


Fuerza de amortiguación dependiendo de la carrera

- Lineal ascendente
- Lineal ascendente – constante
- Lineal constante
- Progresivo
- Línea S
- Regresivo




GAMA DE PRODUCTOS DE AMORTIGUADORES CLASSIC

- ▶ Longitud de la carcasa (l): 42 mm a 67 mm
- ▶ Diámetro de la carcasa (d): 6 mm, 8 mm y 10 mm
- ▶ Carrera (s): 5 mm a 30 mm
- ▶ Diámetro del vástago (k): 2,3 mm



GAMA DE PRODUCTOS DE AMORTIGUADORES COMFORT

- ▶ Tamaños de la carcasa (l): 29,5 mm a 151,6 mm
- ▶ Diámetro de la carcasa (d): 6 mm, 8 mm y 10 mm
- ▶ Carrera (s): 10 mm a 100 mm
- ▶ Diámetro del vástago (k): 1,5 a 2,3 mm



GAMA DE PRODUCTOS DE AMORTIGUADORES VERSATILE

- ▶ Tamaños de la carcasa (l): 42 mm a 67 mm
- ▶ Diámetro de la carcasa (d): 6 mm, 8 mm y 10 mm
- ▶ Carrera (s): 5 mm a 30 mm
- ▶ Diámetro del vástago (k): 2,3 mm

