


# SELBSTEINZUG

## SERIE RETRO 5

### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Noch schlanker, noch stärker, noch flexibler einsetzbar. Retro 5 ist unkompliziert in der Handhabung und auch für anspruchsvollere Anwendungen bestens geeignet.


### ► ANWENDUNGSBEREICHE

 Klappe	
 Schiebetür	•
 Schublade	•
 Scharnier	

### ► SERIENMERKMALE

Serie	Hub [mm]	Medium	Wirkrichtung
Retro 5	50,0	Fluid	innen Schließend

### ► TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ▶ TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	E050-08-252	E050-08-253	E050-08-254
Abzubremsende Masse [kg]	15,0	30,0	80,0
Wirkrichtung	innen Schließend	innen Schließend	innen Schließend
Freilauf	Nein	Nein	Nein
Freilauf Länge [mm]	0,0	0,0	0,0
Technologie	Defined Comfort	Defined Comfort	Defined Comfort
Gesamtlänge max. [mm]	237,0	237,0	237,0
SEZ Farbe Gehäuse	grau RAL7035	grau RAL7035	grau RAL7035
SEZ Farbe Rasthebel	grau RAL7035	grau RAL7035	grau RAL7035
SEZ Ø Bohrungen [mm]	4,2	4,2	4,2
SEZ Breite [mm]	10,4	10,4	10,4
SEZ Höhe [mm]	17,0	17,0	17,0
SEZ Rasthebelausführung	Typ S	Typ S	Typ S


# EINZUGSEINHEITEN

## SELBSTEINZÜGE

### FUNKTIONSPRINZIP

Ein automatischer Selbsteinzug wird z.B. am Kasten einer Schublade befestigt, ein Mitnehmer (Aktivator) direkt an der Schublade.

Der Aktivator greift dabei in den Rasthebel und die Einzugsfeder zieht die Schublade ein, bei gleichzeitigem sanften Abbremsen durch den Dämpfer.



### AUSFÜHRUNGEN



nach innen schließend



nach außen schließend





doppelt wirkend

### NACH INNEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE


Der Aktivator führt beim Öffnen einer Schublade den Rasthebel mit und spannt dadurch die Einzugsfeder.

Der Rasthebel kippt am Ende der Nut ab und gibt den Aktivator und damit die Schublade frei. Beim Schließen löst der Aktivator den Rasthebel, die Einzugsfeder zieht die Schublade bei gleichzeitiger Dämpfung zu.



### PRODUKTRANGE EINZUG (INNEN SCHLIESSEND)


- ▶ Gehäuselänge (l): 200 bis 385 mm
- ▶ Gehäusebreite (b): 18 bis 25 mm
- ▶ Gehäusetiefe (t): 10,4 bis 18 mm
- ▶ Hub (s): 50 bis 100 mm




## NACH AUSSEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE

Falls in dem zu dämpfenden Beschlagsystem nicht genügend Bauraum für den Aktivator vorhanden ist, kann ein nach außen schließender Selbststeinzug verwendet werden.

Dieses System besitzt einen Schieber, welcher die Kraft umleitet, damit der Dämpfer auf Druck beansprucht wird.



Tür geschlossen




Tür geöffnet


## VERWENDUNG VON SELBSTEINZÜGEN

Das Beispiel zeigt einen Schrank mit zwei Schiebetüren von oben, Aktivatoren müssen an den Türen soweit außen wie möglich montiert werden, da sonst Kollision mit zweiter Türe oder Mittelwand.

Selbststeinzug muss nach außen schließend sein.




Schrank, geschlossen



Schrank, geöffnet

## PRODUKTRANGE EINZUG (AUSSEN SCHLIESSEND)


Gehäuselänge (l): 222 bis 345 mm  
 Gehäusebreite (b): 37 mm  
 Gehäusetiefe (t): 16 mm  
 Hub (s): 50 bis 100 mm




## DOPPELT WIRKENDE SELBSTEINZÜGE

Um Schiebetüren in beide Richtungen dämpfen zu können, werden doppelt wirkende Selbststeinzüge eingesetzt.

Der Aktivator wird am Korpus befestigt, der Selbststeinzug an der Schiebetür.



Schiebetür nach rechts gedämpft



Schiebetür nach links gedämpft