

流体缓冲器

PICCOLO FLUIDO 系列

产品规格



Piccolo Fluido 尤其适合集成在抽屉五金件中。它采用不锈钢活塞杆,坚固耐用,配有塑料连接器,可牢固地固定在系统中。

应用范围



盖门



滑门



抽屉




铰链

产品特点

系列	行程 [mm]	Medium	工作方向
Piccolo Fluido	35.0	流体	压力缓冲器

技术图纸



► 技术数据


订购编号	F035-09-006
技术	Defined Comfort
缓冲器特征曲线	恒定线性, 带空程
缓冲器力 [N]	12
缓冲器公差 [N]	+3/-3
缓冲器速度 [mm/s]	50
空程	是
空程长度 [mm]	5.0
缓冲器弹簧复位装置	否
缓冲器外壳颜色	RAL7016 工业灰
缓冲器盖板颜色	RAL7016 工业灰
缓冲器外壳 Ø [mm]	9.2
缓冲器外壳长度 [mm]	68.0
缓冲器活塞杆 Ø [mm]	1.8
缓冲器与外壳间的连接	卡接
缓冲器与活塞杆间的连接	蘑菇头连接件
应用环境	标准

单个缓冲器

流体缓冲器

功能原理

- ▶ 在加注油的外壳中有一个活塞,可以前后移动。油粘度和通道横截面变动导致缓冲所需的摩擦力。
- ▶ 在最小的结构空间内实现高能量吸收
- ▶ 可实现不同的缓冲特性



带和不带自动复位装置的缓冲器

缓冲器 (无 复位装置)需要连接器,必须手动拉出。




缓冲器 (集成有 复位装置)可直接装在五金件中,无需连接器,可自动移出。




体积变化补偿

在环境压力下通过弹簧进行体积变化补偿(Zimmer 标准)



Δp = 圆柱体中的压力,高于环境压力

通过海绵橡胶进行体积变化补偿(竞争对手)




	功能	密封性	使用寿命
海绵橡胶	X	-	-
体积变化补偿	X	X	X

规格



油通过喷嘴不断流出:

- ▶ 在小的结构空间内产生超大的力
- ▶ 通过喷嘴横截面来更改力
- ▶ 无过载保护

Classic defined




Classic smooth





油从活塞旁流过。外壳在高压下膨胀,从而产生更大的间隙,可使更多的油流过。

- ▶ 有过载保护
- ▶ 不同的特征曲线

Comfort defined




Comfort smooth





油通过两个喷嘴不断流出。外壳中的凹槽可根据要求实现横截面变化。

- ▶ 可实现各种阻尼特性
- ▶ 可更改力

Versatile defined



Versatile smooth



defined: 与速度无关


smooth: 与速度有关,低速平稳响应,开启时间短,关闭效果恒定,拉出力低

单个缓冲器

流体缓冲器

轻松复位

活塞 **defined**



缓冲器复位




缓冲器在做功运动中

活塞 **smooth**



缓冲器复位



缓冲器在做功运动中





阀盘和肾形孔使得打开时阻力超小,并在关闭时提供所需的缓冲力。

自动闭合装置中 DEFINED/SMOOTH 的对比

► CHIUSO100 特征曲线示例



- 负载: 70 kg 推拉门
- 图中所示为关闭速度 0.1 – 0.5 m/s 的特征曲线
- 开启力降低了 30 %, 对于 **smooth**



测量速度恒定时的液压缓冲器特性


液压缓冲器特征曲线 缓冲力随行程的变化

- 线性上升
- 线性上升 – 恒定
- 恒定线性
- 递增
- S 形线
- 递减




CLASSIC 系列缓冲器

- ▶ 外壳长度 (l): 42 mm 至 67 mm
- ▶ 外壳直径 (d): 6 mm、8 mm 和 10 mm
- ▶ 行程 (s): 5 mm 至 30 mm
- ▶ 活塞杆直径 (k): 2.3 mm



COMFORT 系列缓冲器

- ▶ 外壳尺寸 (l): 29.5 mm 至 151.6 mm
- ▶ 外壳直径 (d): 6 mm、8 mm 和 10 mm
- ▶ 行程 (s): 10 mm 至 100 mm
- ▶ 活塞杆直径 (k): 1.5 至 2.3 mm



VERSATILE 系列缓冲器

- ▶ 外壳尺寸 (l): 42 mm 至 67 mm
- ▶ 外壳直径 (d): 6 mm、8 mm 和 10 mm
- ▶ 行程 (s): 5 mm 至 30 mm
- ▶ 活塞杆直径 (k): 2.3 mm

