

# SELBSTEINZUG

## SERIE SILENTO CHIUSO 70

### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Dieser Selbsteinzug schließt nach außen hin, was eine maximale Türöffnung ermöglicht. Er ist optimal für den Einsatz im Schiebetürschrank geeignet. Durch sein kompaktes Kunststoffgehäuse lässt er sich unauffällig integrieren.


### ► ANWENDUNGSBEREICHE

 Klappe	
 Schiebetür	●
 Schublade	
 Scharnier	

### ► SERIENMERKMALE

Serie	Hub [mm]	Medium	Wirkrichtung
Silento Chiuso 70	70,0	Fluid	außen Schließend

### ► TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ► TECHNISCHE DATEN


Bestell-Nr.	E070-08-007	E070-08-009	E070-08-010
Abzubremsende Masse [kg]	30,0	50,0	70,0
Wirkrichtung	außen Schließend	außen Schließend	außen Schließend
Freilauf	Nein	Nein	Nein
Freilauf Länge [mm]	0,0	0,0	0,0
Technologie	Defined Comfort	Defined Comfort	Defined Comfort
Gesamtlänge max. [mm]	254,0	254,0	254,0
SEZ Farbe Gehäuse	grau RAL7035	grau RAL7035	grau RAL7035
SEZ Farbe Rasthebel	natur	natur	natur
SEZ Ø Bohrungen [mm]	5,5	5,5	5,5
SEZ Breite [mm]	15,0	15,0	15,0
SEZ Höhe [mm]	36,3	36,3	36,3
SEZ Rasthebelausführung	Typ S	Typ S	Typ S

# EINZUGSEINHEITEN

## SELBSTEINZÜGE

### FUNKTIONSPRINZIP

Ein automatischer Selbsteinzug wird z.B. am Kasten einer Schublade befestigt, ein Mitnehmer (Aktivator) direkt an der Schublade.  
Der Aktivator greift dabei in den Rasthebel und die Einzugsfeder zieht die Schublade ein, bei gleichzeitigem sanften Abbremsen durch den Dämpfer.



### AUSFÜHRUNGEN



nach innen schließend



nach außen schließend

doppelt wirkend

### NACH INNEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE


Der Aktivator führt beim Öffnen einer Schublade den Rasthebel mit und spannt dadurch die Einzugsfeder.

Der Rasthebel kippt am Ende der Nut ab und gibt den Aktivator und damit die Schublade frei. Beim Schließen löst der Aktivator den Rasthebel, die Einzugsfeder zieht die Schublade bei gleichzeitiger Dämpfung zu.



### PRODUKTRANGE EINZUG (INNEN SCHLIESSEND)


- ▶ Gehäuselänge (l): 200 bis 385 mm
- ▶ Gehäusebreite (b): 18 bis 25 mm
- ▶ Gehäusetiefe (t): 10,4 bis 18 mm
- ▶ Hub (s): 50 bis 100 mm




## NACH AUSSEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE

Falls in dem zu dämpfenden Beschlagsystem nicht genügend Bauraum für den Aktivator vorhanden ist, kann ein nach außen schließender Selbstezug verwendet werden.

Dieses System besitzt einen Schieber, welcher die Kraft umleitet, damit der Dämpfer auf Druck beansprucht wird.



Tür geschlossen




Tür geöffnet


## VERWENDUNG VON SELBSTEINZÜGEN

Das Beispiel zeigt einen Schrank mit zwei Schiebetüren von oben, Aktivatoren müssen an den Türen soweit außen wie möglich montiert werden, da sonst Kollision mit zweiter Türe oder Mittelwand.

Selbsteinzug muss nach außen schließend sein.




Schrank, geschlossen



Schrank, geöffnet

## PRODUKTRANGE EINZUG (AUSSEN SCHLIESSEND)


Gehäuselänge (l): 222 bis 345 mm  
 Gehäusebreite (b): 37 mm  
 Gehäusetiefe (t): 16 mm  
 Hub (s): 50 bis 100 mm




## DOPPELT WIRKENDE SELBSTEINZÜGE

Um Schiebetüren in beide Richtungen dämpfen zu können, werden doppelt wirkende Selbstezüge eingesetzt.

Der Aktivator wird am Korpus befestigt, der Selbstezug an der Schiebetür.



Schiebetür nach rechts gedämpft



Schiebetür nach links gedämpft