

SELBSTEINZUG

SERIE SILENTO FORTE 2.0

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Diese Selbsteinzugseinheit kommt in erster Linie zur Dämpfung von Schiebetüren zum Einsatz. Sie eignet sich sowohl zum Nachrüsten von ungedämpften Systemen als auch als Ersatz für viele am Markt verbreitete Dämpfungseinheiten.

► ANWENDUNGSBEREICHE



Klappe



Schiebetür



Schubblade




Scharnier

► SERIENMERKMALE

Serie	Hub [mm]	Medium	Wirkrichtung
Silento Forte 2.0	110,0	Luft	innen Schließend

► TECHNISCHE ZEICHNUNG



▶ TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	E110-15-136	E110-15-137	E110-15-139	E110-15-143
Abzubremsende Masse [kg]	15,0	35,0	50,0	50,0
Wirkrichtung	innen Schließend	innen Schließend	innen Schließend	innen Schließend
Freilauf	Ja	Ja	Nein	Ja
Freilauf Länge [mm]	15,0	15,0	0,0	15,0
Technologie	Reibung	Reibung	Reibung	Reibung
Gesamtlänge max. [mm]	326,0	326,0	326,0	326,0
SEZ Farbe Gehäuse	grau RAL7035	grau RAL7035	grau RAL7035	grau RAL7035
SEZ Farbe Rasthebel	schwarz RAL9005	schwarz RAL9005	schwarz RAL9005	schwarz RAL9005
SEZ Ø Bohrungen [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5
SEZ Breite [mm]	16,0	16,0	16,0	16,0
SEZ Höhe [mm]	22,8	22,8	22,8	22,8
SEZ Rasthebelausführung	Typ A	Typ A	Typ B	Typ A

Bestell-Nr.	E110-15-145	E110-15-146	E110-15-147	E110-15-148
Abzubremsende Masse [kg]	15,0	35,0	50,0	50,0
Wirkrichtung	innen Schließend	innen Schließend	innen Schließend	innen Schließend
Freilauf	Ja	Ja	Ja	Nein
Freilauf Länge [mm]	15,0	15,0	15,0	0,0
Technologie	Reibung	Reibung	Reibung	Reibung
Gesamtlänge max. [mm]	326,0	326,0	326,0	326,0
SEZ Farbe Gehäuse	grau RAL7035	grau RAL7035	grau RAL7035	grau RAL7035
SEZ Farbe Rasthebel	schwarz RAL9005	schwarz RAL9005	schwarz RAL9005	schwarz RAL9005
SEZ Ø Bohrungen [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5
SEZ Breite [mm]	16,0	16,0	16,0	16,0
SEZ Höhe [mm]	22,8	22,8	22,8	22,8
SEZ Rasthebelausführung	Typ A	Typ A	Typ B	Typ B


EINZUGSEINHEITEN

SELBSTEINZÜGE

FUNKTIONSPRINZIP

Ein automatischer Selbsteinzug wird z.B. am Kasten einer Schublade befestigt, ein Mitnehmer (Aktivator) direkt an der Schublade.

Der Aktivator greift dabei in den Rasthebel und die Einzugsfeder zieht die Schublade ein, bei gleichzeitigem sanften Abbremsen durch den Dämpfer.



AUSFÜHRUNGEN



nach innen schließend



nach außen schließend





doppelt wirkend

NACH INNEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE


Der Aktivator führt beim Öffnen einer Schublade den Rasthebel mit und spannt dadurch die Einzugsfeder.

Der Rasthebel kippt am Ende der Nut ab und gibt den Aktivator und damit die Schublade frei. Beim Schließen löst der Aktivator den Rasthebel, die Einzugsfeder zieht die Schublade bei gleichzeitiger Dämpfung zu.



PRODUKTRANGE EINZUG (INNEN SCHLIESSEND)


- ▶ Gehäuselänge (l): 200 bis 385 mm
- ▶ Gehäusebreite (b): 18 bis 25 mm
- ▶ Gehäusetiefe (t): 10,4 bis 18 mm
- ▶ Hub (s): 50 bis 100 mm




NACH AUSSEN SCHLIESSENDE SELBSTEINZÜGE

Falls in dem zu dämpfenden Beschlagsystem nicht genügend Bauraum für den Aktivator vorhanden ist, kann ein nach außen schließender Selbstezug verwendet werden.

Dieses System besitzt einen Schieber, welcher die Kraft umleitet, damit der Dämpfer auf Druck beansprucht wird.



Tür geschlossen




Tür geöffnet


VERWENDUNG VON SELBSTEINZÜGEN

Das Beispiel zeigt einen Schrank mit zwei Schiebetüren von oben, Aktivatoren müssen an den Türen soweit außen wie möglich montiert werden, da sonst Kollision mit zweiter Türe oder Mittelwand.

Selbsteinzug muss nach außen schließend sein.




Schrank, geschlossen



Schrank, geöffnet

PRODUKTRANGE EINZUG (AUSSEN SCHLIESSEND)


Gehäuselänge (l): 222 bis 345 mm
 Gehäusebreite (b): 37 mm
 Gehäusetiefe (t): 16 mm
 Hub (s): 50 bis 100 mm



DOPPELT WIRKENDE SELBSTEINZÜGE

Um Schiebetüren in beide Richtungen dämpfen zu können, werden doppelt wirkende Selbstezüge eingesetzt.

Der Aktivator wird am Korpus befestigt, der Selbstezug an der Schiebetür.



Schiebetür nach rechts gedämpft



Schiebetür nach links gedämpft