

# AUSGLEICHSELEMENTE


## SERIE FS / SA

### ► SERIE FS - AUSGLEICHSELEMENTE



#### ► Besonderheiten

- Federstößel mit Dämpfungsfeder
- Hochfeste Stößelstange
- Sanftes ausgleichen von Höhendifferenzen



#### ► Technische Daten


Bestell-Nr.	FS14A-25	FS18A-15
G1	M20x1,5	M16x1
G2	G1/8"	G1/8"
G3	G1/4"	G1/8"
Maß A [mm]	13	8
Maß C [mm]	40	30
Maß E [mm]	40,5	29,5
Maß F [mm]	25	15
Maß H [mm]	86	73,5
Maß I [mm]	8,5	6,5
SW [mm]	24	22

### ► SERIE FSV - AUSGLEICHSELEMENTE - VERDREHGESICHERT



#### ► Besonderheiten

- Federstößel mit Dämpfungsfeder
- Hochfeste Stößelstange
- Sanftes ausgleichen von Höhendifferenzen



#### ► Technische Daten


Bestell-Nr.	FS14A-25V	FS18A-15V
G1	M20x1,5	M16x1
G2	G1/8"	G1/8"
G3	G1/4"	G1/8"
Maß A [mm]	13	8
Maß C [mm]	40	30
Maß E [mm]	40,5	28,5
Maß F [mm]	25	15
Maß H [mm]	86	73,5
Maß I [mm]	8,5	6,5
SW [mm]	24	22

## ► SERIE SAG - AUSGLEICHSELEMENTE



### ► Besonderheiten

- Allseitig gelenkige Aufnahme
- Gummi- / Metallverbindung als Gelenk
- Hochbelastbare Materialverbindung
- Automatische Rückstellung in die neutrale Ausgangslage



### Bestell-Nr.

Befestigungsgewinde	G1/4"
Ausgleichshub max. [°]	12
SW [mm]	17

### ► Technische Daten


#### SAG14AI

## ► SERIE SAK - AUSGLEICHSELEMENTE



### ► Besonderheiten

- Allseitig gelenkige Aufnahme von Sauggreifern und Saugplatten
- Hochbelastbares, vakuumdichtes Kugelgelenk
- Tiefer Drehpunkt des Sauggreifers



### Bestell-Nr.

	SAK14AI	SAK18AI
Ausgleichshub max. [°]	15	15
G1	G1/4"	G1/8"
G2	G1/4"	G1/8"
Maß C [mm]	12	8,5
Maß D1 [mm]	3,5	2
Maß E [mm]	10	7
Maß H [mm]	37,5	26,5
SW [mm]	19	14

### ► Technische Daten

#### SAK14AI

#### SAK18AI