


# 3指定心抓手

## 安装尺寸 GD1710

### 产品规格




#### 夹持力图表




#### 力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	50
Mx	70
My	45
Fa	2300

### 包含在供货范围内



安装块

KB8-03



定位环

DST41000



接近开关检测快+螺丝


SN0004

### 配件建议




直插接头-快接式

GV1-8X6




插入式弯角接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500



接近开关 - 电缆 5 m

NJ8-E2



接近开关 - M8接头

NJ8-E2S




通用铝手指

UB1710



通用钢手指

UB1710ST



盖板

ADB1710-B



压紧块 N/S

ADS1710N-S



压紧块 N/S

ADS1710C-O

订购编号	▶ 技术数据*		
	GD1710N-B	GD1710NC-B	GD1710NO-B
单边行程 [mm]	10	10	10
闭合抓取力 [N]**	960	1400	-
张开抓取力 [N]**	960	-	1400
弹簧确保的最小保持力 [N]	-	240	240
闭合时间 [s]	0.08	0.1	0.1
张开时间 [s]	0.08	0.1	0.1
重复定位 +/- [mm]	0.05	0.05	0.05
最小操作气压 [bar]	3	5	5
最大操作气压 [bar]	8	8	8
最小操作温度 [°C]	5	5	5
最大操作温度 [°C]	80	80	80
每循环耗气体积 [cm³]	92	168	168
重量 [kg]	2.4	2.8	2.8

\*所有数据在6 bar 气压下测量

\*\*

