

3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GD1716

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► diagram uchopovacej sily


[N] Znáznorňuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením - príp. znížiť tlak

► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	95
Mx	100
My	85
Fa	5200

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB8-46



Strediaci kotúč

DST41600



Prepnúť vačkové + skrutky


SN0004

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO




Priame skrutkovania

GV1-8X6




konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ8-E2



induktívny snímač približenia - zástrčka M8

NJ8-E2S




univerzálna súprava čelustí hliník

UB1716



univerzálna súprava čelustí ocel

UB1716ST



Krycí plech

ADB1716-B



Prítláčná hviezdička N / S

ADS1716N-S



Prítláčná hviezdička N / S

ADS1716C-O

objednávacie č.	▶ technické údaje*		
	GD1716N-B	GD1716NC-B	GD1716NO-B
Zdvih na čelust' [mm]	16	16	16
Uchopovacia sila zavrieť [N]**	3500	4700	-
Uchopovacia sila otvoriť [N]**	3500	-	4700
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila [N]	-	1200	1200
Doba zatvárania [s]	0,3	0,4	0,4
Doba otvárania [s]	0,3	0,4	0,4
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05	0,05	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	5	5
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	8	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5	5	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80	80	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	465	750	750
Hmotnosť [kg]	6,5	8,5	8,5

*všetky údaje merané pri 6 bar

**

