

3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GD1710

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► diagram uchopovacej sily


[N] Znáorňuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením - príp. znížiť tlak

► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	50
Mx	70
My	45
Fa	2300

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY




Zvierkovnica

KB8-03



Strediaci kotúč

DST41000



Prepnúť vačkové + skrutky


SN0004

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO




Priame skrutkovania

GV1-8X6




konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ8-E2



induktívny snímač približenia - zástrčka M8

NJ8-E2S




univerzálna súprava čelustí hliník

UB1710



univerzálna súprava čelustí ocel

UB1710ST



Krycí plech

ADB1710-B



Prítláčná hviezdička N / S

ADS1710N-S



Prítláčná hviezdička N / S

ADS1710C-O

objednávacie č.	▶ technické údaje*		
	GD1710N-B	GD1710NC-B	GD1710NO-B
Zdvih na čelust' [mm]	10	10	10
Uchopovacia sila zavrieť [N]**	960	1400	-
Uchopovacia sila otvoriť [N]**	960	-	1400
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila [N]	-	240	240
Doba zatvárania [s]	0,08	0,1	0,1
Doba otvárania [s]	0,08	0,1	0,1
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05	0,05	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	5	5
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	8	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5	5	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80	80	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	92	168	168
Hmotnosť [kg]	2,4	2,8	2,8

*všetky údaje merané pri 6 bar

**

