

3指定心抓手

GD300 系列

产品优点



"经济型"


- ▶ **专注于重点**
最经济的抓取形式: 这是您降低生产成本的办法
- ▶ **经证实的T型导轨**
经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠的
- ▶ **紧凑的结构**
减少您应用中的外形干涉

产品特点

尺寸型号		版本					
GD3XX		N	NC	NO	S	SC	SO
	弹簧式自锁/常闭		●			●	
	弹簧式自锁/常开			●			●
	高夹持力				●	●	●
	(最多) 1 千万次循环免维护	●	●	●	●	●	●
	接近传感器	●	●	●	●	●	●
	磁场传感器	●	●	●	●	●	●
	阻隔空气密封	●	●	●	●	●	●
	IP40	●	●	●	●	●	●



优势细节



- ① 坚固且轻的外壳
 - 硬涂层铝合金
- ② 能源供应
 - 可从多个面供气
- ③ 安装和定位
 - 多个不同的安装面可方便安装
- ④ 导轨滑块
 - 独立手指安装
- ⑤ 楔形块机构
 - 抓手手指同步移动
 - 力的高效转换
- ⑥ 内置保持力安全装置
 - 气缸内置弹簧作为能量储存
- ⑦ 位置检测
 - 永久磁铁直接检测活塞运动
- ⑧ 内置, 可调节接近开关检测块
 - 直接检测抓手手指位置
- ⑨ 安装块
 - 接近开关安装(10)

技术数据

尺寸型号	单边行程 [mm]	夹持力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
GD303	3	200 - 300	0,13 - 0,16	IP40
GD304	2 - 4	450 - 1500	0,22 - 0,28	IP40
GD306	3 - 6	750 - 2300	0,5 - 0,65	IP40
GD308	4 - 8	1200 - 4000	0,85 - 1,2	IP40
GD310	5 - 10	2000 - 6400	1,6 - 2,2	IP40
GD312	6 - 12	3500 - 9250	2,7 - 3,8	IP40
GD316	8 - 16	6500 - 19100	5,1 - 8	IP40
GD320	10 - 20	8200 - 18700	9,6	IP40
GD330	15 - 30	15300 - 34700	24	IP40

更多详情请上网查询



所有信息查询请点击: www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。


3指定心抓手

GD310 尺寸型号

产品规格




夹持力图表



力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	75
Mx [Nm]	100
My [Nm]	90
Fa [N]	2500

随货提供



6 [个]
中心定位环
DST41000

配件建议



夹爪组件



UB310
铝质通用手指



UB310ST
钢质通用手指



ADS310N-S
推料板 N / S



ADS310C-O
推料板 NC / NO / SC / SO



能源供应



GV1-8X8
直插接头快接式



WV1-8X8
角度接头快接式



能源供应



DSV1-8
气压安全阀



DSV1-8E
带快速排气装置的
压力安全阀



传感器



NJ8-E2S
接近开关 - M8连接头



MFS01-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8



MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8



MFS02-S-KHC-IL
双位置传感器, 直型, 0.3 m 电缆 - M8 插头

	▶ 技术数据					
订购编号	GD310N-C	GD310NC-C	GD310NO-C	GD310S-C	GD310SC-C	GD310SO-C
单边行程 [mm]	10	10	10	5	5	5
闭合抓取力 [N]	2000	2800		4400	6200	
张开抓取力 [N]	2100		2900	4600		6400
弹簧确保的最小保持力 [N]		800	800		1800	1800
闭合时间 [s]	0.1	0.07	0.2	0.1	0.07	0.2
张开时间 [s]	0.1	0.2	0.07	0.1	0.2	0.07
重复定位精度 +/- [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
最小操作气压 [bar]	2	4	4	2	4	4
最大操作气压 [bar]	8	8	8	8	8	8
额定操作气压 [bar]	6	6	6	6	6	6
最低操作温度 [°C]	+5	+5	+5	+5	+5	+5
最高操作温度 [°C]	+80	+80	+80	+80	+80	+80
每循环耗气体积 [cm³]	100	220	220	100	220	220
根据IEC 60529标准安全保护	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
重量 [kg]	1.6	2.1	2.1	1.6	2.2	2.1




3指定心抓手

GD300 系列功能说明




夹爪组件



通用手指 – UB300

推料板用于在夹爪手指打开时以弹簧支撑的方式将工件压向止挡,随后夹爪夹紧进行搬运,当抓手再次打开时,由于弹簧力,工件将被弹出一段距离。




推料板 – ADS300

推料板用于在夹爪手指打开时以弹簧支撑的方式将工件压向止挡,随后夹爪夹紧进行搬运,当抓手再次打开时,由于弹簧力,工件将被弹出一段距离。




能源供应



气动螺纹套管接头

有直型和弯型结构可选。可根据空间条件或安装情况自由选择。



压力安全阀 – DSV

在系统压力下降时可靠地保持力和位置


内置有可解锁的双向止回阀,可在急停时保持机械夹爪的系统压力。为了确保功能正常,阀的安装位置必须尽量靠近机械夹爪的空气接口。E 型号中安装了两个按钮,通过这两个按钮可对机械夹爪排气,且过程可控。

3指定心抓手

GD300 系列功能说明



传感器




接近开关 – NJ

传感器伸入夹紧座直至止挡, 并固定。然后通过调整感应条调整到所需位置。传感器有带裸露出线端的 5 m 电缆、带插头的 0.3 m 电缆以及带直插插头三种规格可选。




传感器

MFS02



MFS01



单点磁场传感器 – MFS

用于无接触地检测活塞位置


该传感器安装在机械夹爪的 C 型槽中并且检测机械夹爪的活塞上安装的磁体。为确保适用于各类不同的空间条件,有两种传感器可选。平卧式 MFS02 带有直型电缆出线,几乎完全隐藏在机械夹爪 C 型槽中,而立式 MFS01 虽然更高,但带有 90° 偏置的电缆出线。该类型传感器有带裸露出线端的 5 m 电缆和带插头的 0.3 m 电缆两种规格可选。

3指定心抓手

GD300 系列功能说明




接口 / 其他



插塞连接器

用于延长和预装配连接线

有带裸露出线端的 10 m 电缆可用。电缆可以根据相关需求截短或预装配 M12 插头。IO-Link 连接可选购带公头/母头的 5 m 电缆。



定位环

用于明确定位夹爪手指的位置

定位环安装在夹爪手指的连接处,用于定位夹爪手指的位置。定位环相当于销钉连接。