


# 3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER BAUGRÖSSE GD1720

## ▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




### ▶ Greifkraftdiagramm



### ▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	120
Mx	140
My	105
Fa	7000

## ▶ IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Klemmbock

KB8-47



Zentrierhülse

DST42000



Schaltnocke


SN0004

## ▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG




Gerade-Verschraubung

GV1-4X8




Steckverbinder Winkel  
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade  
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ8-E2



Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8

NJ8-E2S




Universalbackensatz  
Aluminium

UB1720



Universalbackensatz Stahl

UB1720ST



Abdeckblech

ADB1720-B



Andrückstern N / S

ADS1720N-S



Andrückstern N / S

ADS1720C-O

► Technische Daten*	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>GD1720N-B</b>
Hub pro Backe [mm]	20
Greifkraft beim Schließen [N]**	5250
Greifkraft beim Öffnen [N]**	5250
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N]	-
Schließzeit [s]	0,5
Öffnungszeit [s]	0,5
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm <sup>3</sup> ]	850
Gewicht [kg]	13,4

\* Alle Werte gemessen bei 6 bar

\*\* Gemessen ab Gehäuseoberkante

