

3조 센트릭 그리퍼 시리즈 GED1300

▶ 제품의 장점



"견고성"

▶ 입증된 T-슬롯 가이드

안정받은 이러한 관리 기술은 남다른 최대 공정 안전성을 보장합니다.

▶ 통합 위치 조회

모터 전류로 제어에 의한 그리퍼 상태를 확실하게 검출할 수 있습니다.

▶ 초간단 제어


전위차계를 통해 파지력을 선택적으로 조정하는 동안, 함께 공급되는 제어 유닛을 플러스 및 마이너스로 간단히 제어할 수 있습니다.

▶ 시리즈 특징

설비 크기		버전		
GED130X			C	O
I/O	Digital I/O	●	●	●
	외부 그립		●	
	내부 그립			●
	500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)	●	●	●
IP 40	IP40	●	●	●



▶ 용도 명세



- ① 탈착 가능한 센터 슬리브
- 비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
- ② 그리퍼 조
- 경화된 강철
- 개별 그리퍼 조 수용부
- ③ 강제 가이드되는 캠 디스크
- 그리퍼 조의 동기식 동작
- 높은 힘 전달
- 조당 6mm 스트로크를 갖는 버전의 싱글 스트로크 및 파워 스트로크
- ④ 구동
- 전자 구동 모터 24 VDC 에너지 저장 장치
- ⑤ 가이드
- 높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정밀한 T자형 홈 가이드
- ⑥ 위치 조회
- 스트로크 말단에 모터 전류 상승을 통해 측정
- ⑦ 에너지 공급
- 표준화된 인터페이스 M8 원형 커넥터
- ⑧ 견고, 경량 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금

▶ 기술 데이터

설비 크기	조당 스트로크 [mm]	파지력 [N]	무게 [kg]	IP 분류
GED1302	2	140	0.25	IP40
GED1306	6	350	1.7	IP40

▶ 세부 정보는 온라인으로 사용가능



모든 정보는 한 클릭으로: www.zimmer-group.com. 기술 정보모든 정보를 원하시는 제품의 주문번호로 여러분의 설비크기에 해당되는 데이터, 도면, 3-D 모델, 작동설명서를 보실 수 있습니다. 빠르고, 한 눈에 들어오는 최신 정보.


3조 센트릭 그리퍼 설비 크기 GED1302

▶ 제품 규격




▶ 파지력 다이어그램

[N] 그리퍼 핑거 길이에 따라 그리퍼 조에서 발생하는 파지력의 합계를 보여줍니다.



▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr [Nm]	5
Mx [Nm]	5
My [Nm]	4
Fa [N]	120

▶ 배송 구성에 포함



6 [조각]
센터 슬리브
DST02900



1 [조각]
제어기
ELEGR01

▶ 부품 권장



연결/기타



KAG500
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결



연결/기타



KAW500
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8



주문번호	기술 데이터
GED1302	
조당 스트로크 [mm]	2
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	140
개방 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	140
폐쇄 시간 [s]	0.2
개방 시간 [s]	0.2
반복정밀도 +/- [mm]	0.1
전압 [V]	24
전위차계를 통해 최대 전류 조절 가능 [mA]	140
최소 작동온도 [°C]	5
최대 작동온도 [°C]	+80
IEC 60529 준거 보호방식	IP40
무게 [kg]	0.25

