


3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER BAUGRÖSSE GED1502

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



▶ Greifkraftdiagramm


[N] Zeigt die Greifkraft in Abhängigkeit zur Greifbackenlänge



○ GED1502 -><
○ GED1502 <->

▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	4
Mx	5
My	4
Fa	200

▶ IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Zentrierhülse

DST02900



Steuerung


ELEGR01

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500

► Technische Daten	
Bestell-Nr.	GED1502
Hub pro Backe [mm]	2
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max. [N]	115
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. [N]	115
Schließzeit [s]	0,2
Öffnungszeit [s]	0,2
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,02
Spannung [V]*	24
Strom über Potentiometer einstellbar max. [mA]	140
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Gewicht [kg]	0,32

*Spannung 12 Volt auf Anfrage

