

# 3 - ČELUŠŤOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ


## KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GED1502

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




#### ► diagram uchopovacej sily

[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



#### ► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	4
Mx	5
My	4
Fa	200

### ► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Strediaci kotúč


DST02900



Kontrol


ELEGR01

### ► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500

objednávacie č.	GED1502
Zdvih na čelust' [mm]	2
Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max. [N]	115
Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max. [N]	115
Doba zatvárania [s]	0,2
Doba otvárania [s]	0,2
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,02
Napätie [V]*	24
Prúd nastaviteľný cez potenciometer max. [mA]	140
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Hmotnosť [kg]	0,32

\*Napätie 12 voltov na požiadanie

► technické údaje

