


3指定心抓手

安装尺寸 GED1502

产品规格




夹持力图表



力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	4
Mx	5
My	4
Fa	200

包含在供货范围内



定位环

DST02900



控制

ELEGR01

配件建议



插入式弯角接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500

订购编号	技术数据
单边行程 [mm]	2
最大闭合抓取力(可调节) [N]	115
最大张开抓取力(可调节) [N]	115
闭合时间 [s]	0.2
张开时间 [s]	0.2
重复定位 +/- [mm]	0.02
电压 [V]*	24
最大电位器可控电流 [mA]	140
最小操作温度 [°C]	5
最大操作温度 [°C]	80
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
重量 [kg]	0.32

*索取可提供 12 V 电压型号

