


# 2조 평행 그리퍼 설비 크기 GEP1602

## ▶ 제품 규격




### ▶ 파지력 다이어그램



### ▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr	2
Mx	3
My	2
Fa	50

## ▶ 공급물품에 포함



센터 슬리브


DST02900



제어기


ELEGR01

## ▶ 부품 권장



플러그 연결, 각, 케이블  
5 m - 소켓 M8

KAW500



직선 케이블 5 m - 소켓  
M8 플러그 연결

KAG500

주문번호	기술 데이터
조당 스트로크 [mm]	2
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	115
개방 시 최대 파지력(조절 가능) [N]	115
개방 시간 [s]	0.2
폐쇄 시간 [s]	0.2
반복정밀도 +/- [mm]	0.2
전압 [V]*	24
전위차계를 통해 최대 전류 조절 가능 [mA]	140
최소 작동온도 [°C]	5
최대 작동온도 [°C]	80
IEC 60529 준거 보호방식	IP67
무게 [kg]	0.3

\*요청 시 전압 12 Volt

