

2指平行抓手


安装尺寸 GEP1602

产品规格



夹持力图表


[N] 显示符合夹爪长度的夹持力



○ GEP1602 <->
○ GEP1602 <->

力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	2
Mx	3
My	2
Fa	50

包含在供货范围内



定位环

DST02900



控制

ELEGR01

配件建议



插入式弯角接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500

▶ 技术数据

订购编号	GEP1602
单边行程 [mm]	2
最大闭合抓取力(可调节) [N]	115
最大张开抓取力(可调节) [N]	115
张开时间 [s]	0.2
闭合时间 [s]	0.2
重复定位 +/- [mm]	0.2
电压 [V]*	24
最大电位器可控电流 [mA]	140
最小操作温度 [°C]	5
最大操作温度 [°C]	80
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
重量 [kg]	0.3

*索取可提供 12 V 电压型号

