


2조 평행 그리퍼 설비 크기 GEP2010

▶ 제품 규격



▶ 파지력 다이어그램

그리퍼 핑거 길이에 따라 그리퍼 조에서 발생하는 파지력의 합계를 보여줍니다.



▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr [Nm]	7
Mx [Nm]	7
My [Nm]	5.5
Fa [N]	200

▶ 기술 데이터

주문번호

로봇 유형에 적합
제어
통합된 위치 검출
조당 스트로크 [mm]
파지력 안전 장치
제어 시간 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 [kg]
그리퍼 조 최대 길이 [mm]
반복정밀도 +/- [mm]
작동 온도 [°C]
전압 [V]
최대 소비 전력 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 [mm]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급
권한 부여
IEC 60529 준거 보호방식
무게 [kg]

▶ 기술 데이터

GEP2010IO-12-B-01
Universal Robots e-Series / Fanuc CRX
I/O
아날로그 0 ~ 10V
기계식
0.03
0.1
80
0.02
5 ... +60
24
1
0.5
2
CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IP40
0.31

▶ 힘 단계 기술 데이터

주문번호

파지력 [N]	50
폐쇄 시간 / 개방 시간 [s]	0.3 / 0.3

▶ 단계 1

GEP2010IO-12-B-01

주문번호

파지력 [N]	100
폐쇄 시간 / 개방 시간 [s]	0.25 / 0.25

▶ 단계 2

GEP2010IO-12-B-01

주문번호

파지력 [N]	150
폐쇄 시간 / 개방 시간 [s]	0.22 / 0.22

▶ 단계 3

GEP2010IO-12-B-01

주문번호



파지력 [N]	200
폐쇄 시간 / 개방 시간 [s]	0.19 / 0.19

▶ 단계 4

GEP2010IO-12-B-01


▶ 기술 도면

- ① 그리퍼 고정
- ③ 그리퍼 조 고정
- ④5 전원(M8, 8극)
- ④6 힘 단계 설정
- ④7 그리퍼 고정 인터페이스
- ④8 비상 잠금 해제



2조 평행 그리퍼 설비 크기 GEP2010

▶ 액세서리



▶ 배송 구성에 포함



6 [조각]
센터 슬리브

390677

▶ 액세서리 권장 GEP2010IO-12-B-01



연결/기타



APR000017
어댑터 판