


2指张角式抓手

GG4000 系列









▶ 产品优点



"密封的"


- ▶ **适合在极恶劣的环境下使用**
密封的旋转轴确保在恶劣环境下使用的可靠性
- ▶ **灵活的行程调整**
您可以根据您应用需要使用调节螺丝调节其180°的张开角度
- ▶ **无间断的持续工作**
“德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求, 保证免维护运行一千万次循环

▶ 产品特点

尺寸型号	版本	
GG40XX-B	NC	SC
 弹簧式自锁/常闭	●	●
 高夹持力		●
 (最多)1千万次循环免维护	●	●
 接近传感器	●	●
 磁场传感器	●	●
 耐腐蚀	●	●
 阻隔空气密封	●	●
 IP64	●	●



优势细节



- ① 行程调节螺丝
- 可调节张开角度
- ② 可拆卸中心定位环
- 独立手指安装
- ③ 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金
- ④ 检测槽
- 用于安装磁性传感器
- ⑤ 安装和定位
- 多个不同的安装面可方便安装
- ⑥ 内置保持力安全装置
- 气缸内置弹簧作为能量储存
- ⑦ 位置检测
- 永久磁铁直接检测活塞运动
- ⑧ 安装块
- 安装接近开关
- ⑨ 密封的旋转关节
- 适用于恶劣环境下

技术数据

尺寸型号	单边行程(+/-) [°]	夹持力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
GG4032	20 - 90	430 - 460	0,25	IP64
GG4040	20 - 90	700 - 800	0,5	IP64
GG4049	20 - 90	1000 - 1150	0,85	IP64
GG4058	20 - 90	1650 - 1900	1,4	IP64
GG4072	20 - 90	1950 - 2700	2,45	IP64
GG4084	20 - 90	3500 - 4000	4,5	IP64

更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。


2指张角式抓手

GG4040 尺寸型号

产品规格




夹持力图表



力和力矩


显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	19
My [Nm]	19
Fa [N]	180


转动惯量

GG4040NC-B



转动惯量

GG4040SC-B



随货提供



4 [个]
中心定位环
DST40800



2 [个]
流量控制阀 - 转动式
DRVM5X4

配件建议



能源供应



DSV1-8E
带快速排气装置的压力安全阀



传感器



MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8



传感器



KB8-48
接近开关安装座



MFS01-S-KHC-P2-PNP
2点传感器盖, 电缆0.3 m-插头M8



NJ8-E2S
M8 电感式接近开关



MFS02-S-KHC-P2-PNP
2点传感器直头, 电缆0.3 m-连接器M8



MFS02-S-KHC-IL
双位置传感器, 直型, 0.3 m 电缆 - M8 插头



MFS01-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8



订购编号	▶ 技术数据	
	GG4040NC-B	GG4040SC-B
单边行程 [°]	90	20
在0°闭合抓取力矩 [Nm]	13	15
弹簧确保的最小力矩 [Nm]	3.2	5.2
抓斗关闭时的抓取力为0° [N]	700	800
已安装的抓手手指的自最大重 [kg]	0.12	0.12
最大抓手手指长度 [mm]	85	85
闭合时间 [s]	0.06	0.02
张开时间 [s]	0.11	0.06
重复定位精度 +/- [mm]	0.05	0.05
最小操作气压 [bar]	4	4
最大操作气压 [bar]	8	8
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	5	5
最高操作温度 [°C]	+80	+80
每循环耗气体积 [cm³]	24	18
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护	IP64	IP64
重量 [kg]	0.53	0.53

