

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU


ROZMIAR GH6140

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



► Wykres sił chwytania


[N] Przedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk.



Powierzchnia zacieniona: ryzyko przyspieszonego zużycia – w razie potrzeby zmniejszyć ciśnienie

► Siły i momenty

Przedstawia statyczne siły i momenty, które mogą oddziaływać poza siłą chwytania.



Mr [Nm]	70
Mx [Nm]	100
My [Nm]	60
Fa [N]	1500

► W ZAKRESIE DOSTAWY



2 [kawałek]
Element zaciskowy
KB8-27



4 [kawałek]
Tuleja centrująca
DST60800



2 [kawałek]
Wychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH STRONACH

Nr katalogowy	Dane techniczne	
	GH6140-B	GHK6140
Skok na szczękę [mm]	40	40
Siła chwytająca przy zamykaniu [N]	490	490
Siła chwytająca przy otwieraniu [N]	370	370
Siła utrzymująca przy spadku ciśnienia [N]		300
Czas zamykania [s]	0.25	0.25
Czas otwierania [s]	0.25	0.25
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. [kg]	1	1
Maks. długość szczęk chwytających [mm]	200	200
Dokładność powtarzania +/- [mm]	0.05	0.05
Ciśnienie robocze min. [bar]	3	3
Ciśnienie robocze maks. [bar]	8	8
Nominalne ciśnienie robocze [bar]	6	6
Temperatura robocza min. [°C]	+5	+5
Temperatura robocza maks. [°C]	+80	+80
Pojemność cylindra na cykl [cm³]	73	73
Zezwolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529	IP40	IP40
Masa [kg]	1.5	1.7

