

# 2-조 레디얼 그리퍼 시리즈 GG4000

## ▶ 제품의 장점



### "밀도"

#### ▶ 부적합한 조건에서의 사용에 적합

밀봉된 회전 축은 부적합한 조건에서도 공정 안정성을 보장합니다.

#### ▶ 연속 스트로크 조정

조절 나사로 180° 개방각을 귀하의 애플리케이션에 적합하게 개별적으로 조정할 수 있습니다.

#### ▶ 고장 없는 연속 사용


유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질

## ▶ 시리즈 특징

설비 크기	버전	
GG40XX	NC	SC
스프링 폐쇄 C	●	●
고력 S		●
1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)	●	●
인더티브 센서	●	●
자계 센서	●	●
밀폐 공기	●	●
IP 64	●	●



## ▶ 용도 명세



- ① 스트로크 조절 나사**  
- 연속 조절 가능한 개방 스트로크
- ② 탈착 가능한 센터 슬리브**  
- 개별 그립퍼 조 수용부
- ③ 견고, 경량 하우징**  
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- ④ 슬롯 조회**  
- 자계 센서 고정 및 위치 설정
- ⑤ 고정 및 위치 설정**  
- 개별 설치의 여러 측면 대체
- ⑥ 통합된 파지력 안전 장치**  
- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
- ⑦ 위치 조회**  
- 피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
- ⑧ 클램프 서포트**  
- 인덕티브 근접 스위치용 수용부
- ⑨ 밀봉된 피벗점**  
- 극한 조건에서의 사용에 적합

## ▶ 기술 데이터

설비 크기	조당 스트로크 (+/-)	파지력	무게	IP 분류
	[°]	[N]	[kg]	
<b>GG4032</b>	20 - 90	430 - 460	0,25	IP64
<b>GG4040</b>	20 - 90	700 - 800	0,5	IP64
<b>GG4049</b>	20 - 90	1000 - 1150	0,85	IP64
<b>GG4058</b>	20 - 90	1650 - 1900	1,4	IP64
<b>GG4072</b>	20 - 90	1950 - 2700	2,45	IP64
<b>GG4084</b>	20 - 90	3500 - 4000	4,5	IP64

## ▶ 세부 정보는 온라인으로 사용 가능




모든 정보는 한 클릭으로: [www.zimmer-group.kr](http://www.zimmer-group.kr). 기술 정보모든 정보를 원하시는 제품의 주문번호로 여러분의 설비크기에 해당되는 데이터, 도면, 3-D 모델, 작동설명서를 보실 수 있습니다. 빠르고, 한 눈에 들어오는 최신 정보.

# 2-조 레디얼 그리퍼 설비 크기 GG4049

## ▶ 제품 규격




### ▶ 파지력 다이어그램



### ▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr [Nm]	22
My [Nm]	22
Fa [N]	475

## ▶ 배송 구성에 포함



4 [조각]  
센터 슬리브  
DST41000



2 [조각]  
선회-스로틀 체크 밸브  
DRVMM5X4



1 [조각]  
스트로크 제한  
HES0016

## ▶ 부품 권장



### 에너지 공급



GVM5  
직선-나사 체결부



DSV1-8  
압력 보호 밸브



DSV1-8E  
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브



### 센서



### 센서



MFS02-S-KHC-P1-PNP  
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP  
2 쪽 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8



MFS02-S-KHC-P2-PNP  
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8



### 센서



KB8-49  
클램프 서포트



NJ8-E2S  
인더티브 근접 스위치 - 플러그 M8



MFS01-S-KHC-P1-PNP  
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8



### 연결/기타



KAG500  
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결



KAW500  
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8



S8-G-3  
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8

주문번호	▶ 기술 데이터	
	GG4049NC	GG4049SC
조당 스트로크 [°]	90	20
0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트 [Nm]	23	26
스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 [Nm]	4.2	7.2
폐쇄 시 파지력 [N]	1000	1150
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 [kg]	0.2	0.2
그리퍼 조 최대 길이 [mm]	100	100
폐쇄 시간 [s]	0.11	0.05
개방 시간 [s]	0.17	0.09
반복정밀도 +/- [mm]	0.05	0.05
최소 작동 압력 [bar]	4	4
최대 작동 압력 [bar]	8	8
정격 작동 압력 [bar]	6	6
최소 작동온도 [°C]	5	5
최대 작동온도 [°C]	+80	+80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	44	33
IEC 60529 준거 보호방식	IP64	IP64
무게 [kg]	0.85	0.85

- ① 그리퍼 고정
- ② 에너지 공급
- ③ 그리퍼 조 고정
- ⑤ 스트로크 조절 나사
- ⑥ 자계 센서 슬롯 조회
- ⑦ 클램프 서포트 고정 장치
- ⑯ 밀폐 공기 연결 가능성
- ⑯ 스위칭 캠 고정 장치
- ⑯ 어댑터
- ⑯ 그리퍼
- (A) 공기 공급(폐쇄)
- (B) 공기 공급(개방)
- (A) 선택적 공기 공급(폐쇄)
- (B) 선택적 공기 공급(개방)

