


2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GP103

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► diagram uchopovacej sily


[N] Znárodnuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



tmavá plocha: je potrebné rátať so zvýšeným opotrebením - príp. znížiť tlak

► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	0,5
Mx	0,5
My	0,5
Fa	80

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB4-02



Strediaci kotúč

DST10300

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO




Skrutkovacia uhlová objímka

WVM3




Skrutkovacia objímka

GVM3




induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ4-E2



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



univerzálna súprava čelustí hliník

UB103



univerzálna súprava čelustí ocel

UB103ST

objednávacie č.	GP103
Zdvih na čelustí [mm]	3
Uchopovacia sila zavrieť [N]	21
Uchopovacia sila otvoriť [N]	41
Doba zatvárania [s]	0,02
Doba otvárania [s]	0,02
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	1
Hmotnosť [kg]	0,09

*všetky údaje merané pri 6 bar

