


2指平行抓手

安装尺寸 GP103

产品规格




夹持力图表



力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	0.5
Mx	0.5
My	0.5
Fa	80

包含在供货范围内



安装块

KB4-02



定位环

DST10300

配件建议



直插接头-宝塔式

WVM3



直插接头-宝塔式

GVM3



接近开关 - 电缆 5 m

NJ4-E2



插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

KAG500



通用铝手指

UB103



通用钢手指

UB103ST

▶ 技术数据*	
订购编号	GP103
单边行程 [mm]	3
闭合抓取力 [N]	21
张开抓取力 [N]	41
闭合时间 [s]	0.02
张开时间 [s]	0.02
重复定位 +/- [mm]	0.05
最小操作气压 [bar]	3
最大操作气压 [bar]	8
最小操作温度 [°C]	5
最大操作温度 [°C]	80
每循环耗气体积 [cm ³]	1
重量 [kg]	0.09

*所有数据在6 bar 气压下测量

