


2指长行程平行抓手

GH6460 尺寸型号

产品规格




夹持力图表



力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	250
Mx [Nm]	300
My [Nm]	200
Fa [N]	9000

随货提供



2 [个]
接近开关安装座
KB8-28



4 [个]
中心定位环
DST42000



2 [个]
流量控制阀 - 转动式
DRV1-4X8

在以下页面上找到推荐的附件

订购编号	► 技术数据	
	GH6460-B	GHK6460
单边行程 [mm]	60	60
闭合抓取力 [N]	3000	3000
张开抓取力 [N]	2600	2600
失压状态下的保持力 [N]		1050
闭合时间 [s]	0.4	0.4
张开时间 [s]	0.4	0.4
已安装的抓手手指的自最大重 [kg]	6	6
最大抓手手指长度 [mm]	400	400
重复定位精度 +/- [mm]	0.05	0.05
最小操作气压 [bar]	3	3
最大操作气压 [bar]	8	8
额定操作气压 [bar]	6	6
最低操作温度 [°C]	+5	+5
最高操作温度 [°C]	+80	+80
每循环耗气体积 [cm³]	710	710
根据IEC 60529标准安全保护	IP40	IP40
重量 [kg]	11	12

