2-BACKEN-PARALLELGREIFER

BAUGRÖSSE GP110

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN





0 27 54 84 108 Getönte Fläche: es ist mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen - evtl. Druck mindern

Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	8
Mx	8
My	8
Fa	250

► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Klemmbock



100

Zentrierhülse

KB8-25

BDST40800

ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Gerade-Verschraubung

GVM5



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ8-E2



Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8

NJ8-E2S



Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Universalbackensatz

UB110P



Universalbackensatz Stahl

UB110PST

	► Technische Daten*
Bestell-Nr.	GP110
Hub pro Backe [mm]	10
Greifkraft beim Schließen [N]	380
Greifkraft beim Öffnen [N]	430
Schließzeit [s]	0,04
Öffnungszeit [s]	0,04
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	17
Gewicht [kg]	0,9

^{*}Alle Werte gemessen bei 6 bar

