


# 2 - ČELUŠTOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ

## KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GP115

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




#### ► diagram uchopovacej sily




#### ► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	15
Mx	15
My	15
Fa	700

### ► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB8-26



Strediaci kotúč


DST11500

### ► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GV1-8X8




induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ8-E2




induktívny snímač približenia - zástrčka M8

NJ8-E2S



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



univerzálna súprava čelustí hliník

UB115



univerzálna súprava čelustí ocel

UB115ST

objednávacie č.	GP115
Zdvih na čelust' [mm]	15
Uchopovacia sila zavrieť [N]	930
Uchopovacia sila otvoríť [N]	1000
Doba zatvárania [s]	0,04
Doba otvárania [s]	0,04
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Objem valca na cyklus [cm <sup>3</sup> ]	57
Hmotnosť [kg]	2,3

\*všetky údaje merané pri 6 bar

