


2-BACKEN-PARALLELGREIFER

BAUGRÖSSE GP1224

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




Greifkraftdiagramm



Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	8
Mx	15
My	8
Fa	250

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Klemmbock

KB6.5-01



Zentrierhülse

DST40600



Schaltnocke

SN0005



Hubbegrenzung

HES0004

ZUBEHÖREMPFEHLUNG




Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ6.5-E2-01




Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8

NJ6.5-E2S



Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Magnetfeldsensor Winkel Kabel 5 m

MFS103KHC



Magnetfeldsensor Winkel Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS103SKHC



Magnetfeldsensor Gerade Kabel 5 m

MFS204KHC




Magnetfeldsensor Gerade Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS204SKHC



Gerade-Verschraubung

GVM5





Universalbackensatz Aluminium

UB1224


► Technische Daten*			
Bestell-Nr.	GP1224N	GP1224NC	GP1224NO
Hub pro Backe [mm]	12	12	12
Greifkraft beim Schließen [N]	130	155	-
Greifkraft beim Öffnen [N]	130	-	155
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N]	-	25	25
Schließzeit [s]	0,04	0,05	0,05
Öffnungszeit [s]	0,04	0,05	0,05
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05	0,05	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	3	5	5
Betriebsdruck max. [bar]	8	8	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5	5	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80	80	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	12	17,5	17,5
Gewicht [kg]	0,48	0,55	0,55

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

NC / NO



- ① Befestigung Greifer
- ② Energieversorgung
- ③ Befestigung Greifbacke
- ⑤ Hubeinstellschraube
- ⑦ Befestigung für Klemmbock
- ③⑧ Adapter
- ③⑨ Greifer
- Ⓐ Luftanschluss (schließen)
- Ⓑ Luftanschluss (öffnen)
- Ⓐ Luftanschluss alternativ (schließen)
- Ⓑ Luftanschluss alternativ (öffnen)



Schlauchlose Energieversorgung

