

PINCES PARALLÈLES DEUX MORS


TAILLE DE FABRICATION GP105

► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► Diagramme des forces


[N] Montre la force de préhension en fonction de la longueur des mors.



Surface grisée: il faut s'attendre à une usure prématurée des glissières - éviter réduire la pression

► Forces et couples

Montre les couples et les forces qui peuvent agir en plus de la force de préhension.



Mr	2
Mx	2
My	2
Fa	180

► FOURNI



Support détecteur

KB6.5-03



Anneau de centrage

DST40400

► ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Raccord pneumatique droit

GVM5




Détecteur de proximité inductif - Câble 5 m

NJ6.5-E2-01




Détecteur de proximité inductif - Fiche M8

NJ6.5-E2S



Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8

KAW500



Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8

KAG500



Jeu de mâchoires universelles Aluminium

UB105



Mors universel acier

UB105ST

▶ Caractéristiques techniques*	
N° de commande	GP105
Course par mors [mm]	5
Force de préhension à la fermeture [N]	210
Force de préhension à l'ouverture [N]	230
Temps de fermeture [s]	0.03
Temps d'ouverture [s]	0.03
Précision de répétition +/- [mm]	0.05
Pression de service min. [bar]	3
Pression de service max. [bar]	8
Température de fonctionnement min. [°C]	5
Température de fonctionnement max. [°C]	80
Volume du vérin par cycle [cm ³]	4
Poids [kg]	0.31

*Toutes les données mesurées à 6 bar

