

2指平行抓手


安装尺寸 GP416X

产品规格



夹持力图表


[N] 显示符合夹爪长度的夹持力



突出显示的表面: 预计将出现严重磨损 - 必要时将压力降至最低

力和扭矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr	140
Mx	190
My	180
Fa	5000

包含在供货范围内



安装块

KB8K



定位环

DST41600

配件建议



通用铝手指

UB416



通用钢手指

UB416ST



防尘

PR416-B



其他可选接近开关

KHA416-B-8



插入式弯角接头电缆
5 m - M8插头(母头)

KAW500



插入式直接头电缆 5
m - M8插头(母头)

KAG500



磁性传感器弯头电缆
5 m

MFS103KHC



磁性传感器弯头电缆0.3
m - M8接头

MFS103SKHC



磁性传感器直电缆 5 m

MFS204KHC



磁性传感器直电缆0.3
m - M8接头

MFS204SKHC

