


2조 평행 그리퍼 설비 크기 GP420X

▶ 제품 규격




▶ 파지력 다이어그램



▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr	170
Mx	210
My	220
Fa	7000

▶ 공급물품에 포함



클램프 서포트

KB8K



센터 슬리브

DST42000

▶ 부품 권장




알루미늄 일반 조 세트

UB420



스틸 일반 조 세트

UB420ST




PR420-B




클램프 홀더

KHA420-B-8



플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8

KAW500



직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결

KAG500



자계 센서 앵글러 케이블 5m

MFS103KHC




자계 센서 앵글 케이블 0.3m - 플러그 M8

MFS103SKHC



자계 센서 직선 케이블 5m

MFS204KHC



자계 센서 직선 케이블 0.3m - 플러그 M8

MFS204SKHC

주문번호	기술 데이터*					
	GP420XN-C	GP420XNC-C	GP420XNO-C	GP420XS-C	GP420XSC-C	GP420XSO-C
조당 스트로크 [mm]	20	20	20	10	10	10
폐쇄 시 파지력 [N]	3175	4060	-	7080	9060	-
개방 시 파지력 [N]	3330	-	4215	7430	-	9400
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 [N]	-	900	900	-	1975	1975
폐쇄 시간 [s]	0.35	0.3	0.4	0.35	0.3	0.4
개방 시간 [s]	0.35	0.4	0.3	0.35	0.4	0.3
반복정밀도 +/- [mm]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
최소 작동 압력 [bar]	3	4	4	3	4	4
최대 작동 압력 [bar]	8	8	8	8	8	8
최소 작동 온도 [°C]	5	5	5	5	5	5
최대 작동 온도 [°C]	80	80	80	80	80	80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	320	590	590	320	590	590
무게 [kg]	5.5	6.7	6.7	5.5	6.7	6.7

*모든 수치는 6 bar 기준

NC / NO / SC / SO

