


3 - ČELUŠŤOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000

► VÝHODY VÝROBKU



„To najlepšie“

► Ocelové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia

Vedenie ocel/ocel zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.


► Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo

Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.

► Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek

Spoľahnite sa na skupinu Zimmer Group a využite exkluzívnu 24-mesačnú záruku na chápadlá GPP a GPD5000 bez obmedzenia – dokonca aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s obrobkom, a opotrebované diely. Maximálna spoľahlivosť, maximálna produktivita – 24/7!

► PREHĽAD VÝHOD



1 Nútený klinový hákový mechanizmus

- vysoké zachytenie síl a momentov
- Synchronizovaný pohyb čelustí chápadla

2 čelusť chápadla

- Montáž uchopovacej čeluste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier
- Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou

3 zvierkovnica

- pripojenie pre indukčný snímač priblíženia

4 integrované poistenie uchopovacej sily

- Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie

5 drážka registrácie

- upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa

6 upevnenie a polohovanie

- Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
- Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké

7 pohon

- Dvojčinný pneumatický valec

8 Steel Linear Guide

- Prevedenie ocel v oceli
- Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čelustí

9 Dvojamelové utesnenie

- IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor
- Zabráňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť



► VLASTNOSTI RADU

Konštrukčná veľkosť		Varianty			
GPD50XX		-00	-20	-21	-24
	Veľký zdvih	•	•	•	•
	Veľký zdvih / Zatváranie pružiny	•	•	•	•
	Veľký zdvih / Pružina otvorená	•	•	•	•
	Vysoká sila	•	•	•	•
	Vysoká sila / Zatváranie pružiny	•	•	•	•
	Vysoká sila / Pružina otvorená	•	•	•	•
	Steel Linear Guide	•	•	•	•
	30 mil. cyklov bez údržby (max.)	•	•	•	•
	Induktívny senzor	•	•	•	•
	Senzor magnetického poľa	•	•	•	•
	S ochranou proti korózii	•	•	•	•
	Tesnenie uzatvárania vzduchom	•	•	•	•
	Odolné voči teplotám		•		•
	Certifikácia pre čisté priestory	•		•	
	IP64	•	•		
	IP67*			•	•

*s uzatváraním vzduchom (max. 0,5 bar)

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Konštrukčná veľkosť	Zdvih na čelúšť [mm]	Uchopovacia sila [N]	Hmotnosť [kg]	Trieda IP
GPD5003	2,5	310 - 465	0,14 - 0,22	IP64 / IP67*
GPD5004	2 - 4	460 - 1520	0,27 - 0,41	IP64 / IP67*
GPD5006	3 - 6	740 - 2370	0,48 - 0,58	IP64 / IP67*
GPD5008	4 - 8	1260 - 3910	0,83 - 1	IP64 / IP67*
GPD5010	5 - 10	2290 - 7160	1,45 - 1,9	IP64 / IP67*
GPD5013	6 - 13	3770 - 11450	2,6 - 3,7	IP64 / IP67*
GPD5016	8 - 16	6870 - 20330	5,7 - 7,5	IP64 / IP67*
GPD5025	14 - 25	8430 - 22850	11,8 - 15,4	IP64 / IP67*
GPD5030	17 - 30	12130 - 32400	21 - 27,5	IP64 / IP67*
GPD5035	20 - 35	16600 - 45200	37,8 - 42	IP64 / IP67*
GPD5045	26 - 45	27900 - 72500	78,6 - 99,9	IP64 / IP67*

*s uzatváraním vzduchom (max. 0,5 bar)

3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPD5004

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A


Vedenie ocel'/ocel'

► Diagram uchopovacej sily



► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr [Nm]	14
Mx [Nm]	29
My [Nm]	23
Fa [N]	750

► VARIANTY

-00-A / -20-A

Vedenie ocel'/ocel'

-21-A / -24-A

Vedenie ocel'/ocel'



► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje					
	GPD5004N-00-A	GPD5004NC-00-A	GPD5004NO-00-A	GPD5004S-00-A	GPD5004SC-00-A	GPD5004SO-00-A
Zdvih na čelust' [mm]	4	4	4	2	2	2
Uchopovacia sila zavrieť [N]	460	650		1010	1430	
Uchopovacia sila otvoriť [N]	500		690	1100		1520
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila [N]		190	190		420	420
Doba zatvárania [s]	0,025	0,018	0,028	0,025	0,018	0,028
Doba otvárania [s]	0,025	0,028	0,018	0,025	0,028	0,018
Vlastná hmotnosť namontovanej čeluste chápädla max. [kg]	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Max. dĺžka uchopovacej čelusti [mm]	80	75	75	75	70	70
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	7	7	8	7	7
Menovitý prevádzkový tlak [bar]	6	6	6	6	6	6
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90
Objem valca na cyklus [cm³]	11	21	21	11	21	21
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1	6	6	6	6	6	6
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potiem IEC 60529	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
Hmotnosť [kg]	0,27	0,32	0,32	0,27	0,33	0,32

Objednávacie č.	► Technické údaje - tepelná verzia					
	GPD5004N-20-A	GPD5004NC-20-A	GPD5004NO-20-A	GPD5004S-20-A	GPD5004SC-20-A	GPD5004SO-20-A
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130

Objednávacie č.	► Technické údaje - verzia Protektor					
	GPD5004N-21-A	GPD5004NC-21-A	GPD5004NO-21-A	GPD5004S-21-A	GPD5004SC-21-A	GPD5004SO-21-A
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1	6	6	6	6	6	6
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Hmotnosť [kg]	0,34	0,39	0,38	0,34	0,4	0,39

Objednávacie č.	► Technické údaje - Verzia tepelná protektor					
	GPD5004N-24-A	GPD5004NC-24-A	GPD5004NO-24-A	GPD5004S-24-A	GPD5004SC-24-A	GPD5004SO-24-A
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Hmotnosť [kg]	0,34	0,39	0,39	0,34	0,4	0,39


*s uzatváraním vzduchom (max. 0,5 bar)

3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

KONŠTRUKČNÁ VELIKOST GPD5004


TECHNICKÉ NÁKRESY

NC / NO / SC / SO
-00-A / -20-A




► TECHNICKÉ NÁKRESY


N / S
-00-A / -20-A



N / NC / NO / S / SC / SO
-21-A / -24-A



Energetické napájanie bez hadíc M3




- ① Upevnenie chápadla
- ② Napájanie
- ③ Upevnenie uchopovacej čeluste
- ⑥ Drážka pre registráciu senzora magnetického poľa
- ①⁹ Možnosť pripojenia utesňovacieho vzduchu (max. 0,5 bar)
- ③⁵ Možnosť upevnenie zákazníckych prídavných jednotiek
- ③⁸ Adaptéry
- ③⁹ Chápadlo

- Ⓐ Vzduchová prípojka (zatvorené)
- Ⓑ Vzduchová prípojka (otvorené)
- Ⓐ' Vzduchová prípojka alternatívna (zatvorené)
- Ⓑ' Vzduchová prípojka alternatívna (otvorené)

3 - ČELUŠŤOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GPD5004

► PRÍSLUŠENSTVO



► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



6 [kus]
Strediaci kotúč

015761

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



KOMPONENTY CHÁPADLA



UB5004AL
Univerzálna čelusť
hliníková



UB5004ST
Univerzálna čelusť ocelová



EB5004AL
Hliníková nastavovacia
čelusť



EB5004ST
Ocelová nastavovacia
čelusť



WB5004L
Výmenná čelusť – súprava
pre voľný diel



WB5004F
Výmenná čelusť – pevný
diel



ADS5004-01
Prítláčná hviezdica N / S



ADS5004-02
Prítláčná hviezdica NC /
NO / SC / SO



NAPÁJANIE




GVM5
Priame skrutkovania



WVM5
uhlové výkyvné skrutko-
vania



DSV1-8
Poistné tlakové ventil



DSV1-8E
Poistné tlakové ventil s
rýchlym odvzdušnením



SENZOR



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa uh-
lové, kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS02-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického poľa pria-
my, kábel 0,3 m - zástrčka M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
2-bodový snímač uhol,
kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS02-S-KHC-P2-PNP
2-bodový snímač priamy,
kábel 0,3 m - zástrčka M8




MFS02-S-KHC-IL
Senzor polohy priamy, ká-
bel 0,3 m - konektor M8



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



KAG500
Konektor priame kábel 5
m - puzdro M8



KAG500B4
Konektor priame kábel 5
m - puzdro M8




S8-G-4
Konektor konfekčne použi-
teľný priame - zástrčka M8

3-ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000 – OPIS FUNKCIE




KOMPONENTY CHÁPADLA



Univerzálne čeluste – UB5000

Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu


Čeluste chápadiel, ktoré sú ako polotovary, existujú v hliníkovej (AL) a ocelevej (ST) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadlá, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediace puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každú čelusť chápadiel je potrebná jedna univerzálna čelusť.



Nastavovacie čeluste – EB5000

Na prispôsobenie oblasti uchopenia bez použitia náradia

Manuálnym ovládaním blokovacieho mechanizmu s pružinovým predpätím je možné posúvať nastavovaciu čelusť v rozmedzí štruktúrovanej číselnej stupnice. V závislosti od pôsobiacich síl a momentov, sú k dispozícii nastavovacie čeluste v hliníkových (AL) a oceľových (ST) vyhotoveniach. Na každú čelusť chápadiel je potrebná jedna nastavovacia čelusť.



Výmenné čeluste – WB5000

Umožňujú rýchlu výmenu jednotlivých čelustí chápadiel

Na čelusť chápadiel je potrebný jeden pevný diel a minimálne jedna súprava voľného dielu, v závislosti od počtu čelustí chápadiel, ktoré sa majú meniť. Manuálne blokovanie pomocou kľúča Torx, ktorý je dodávaný s pevným dielom, je možné z dvoch strán.




KOMPONENTY CHÁPADIEL SA MÔŽU KOMBINOVAŤ!

Vyššie uvedené komponenty chápadiel sa môžu navzájom kombinovať a sú kompatibilné s rôznymi sériami skupiny chápadiel 5000.



KOMPONENTY CHÁPADLA




Prítlačná hviezda – ADS5000

Prítlačná hviezda slúži, pri otvorených uchopovacích čelistiach, na polohovanie obrobku pomocou pružiny proti dorazu. Tým sa výrazne znížia zaťaženia chápadla, ktoré vznikajú pri zachytávaní.



NAPÁJANIE



Pneumatické skrutkové spoje


K dispozícii sú v priamom a zahnutom konštrukčnom tvare. Voliť sa môžu v závislosti od priestorových podmienok alebo montážnej situácie.

3-ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000 – OPIS FUNKCIE




NAPÁJANIE



Poistný tlakový ventil – DSV

Zaručuje bezpečné zachovanie sily a polohy pri poklese systémového tlaku

Vďaka integrovanému, odblokovateľnému, dvojitému spätnému ventilu sa zachová systémový tlak chápada v prípade núdzového vypnutia. Na zaručenie funkcie musí byť ventil zabudovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu chápada. Pri variante E sú zabudované dve tlačidlá, pomocou ktorých sa chápadlo môže kontrolovane odvzdušniť.




Rýchloodvzdušňovací ventil – DEV

Na rýchle vypustenie stlačeného vzduchu a predchádzanie náporovému tlaku

Inline ventily umožňujú rýchlejší čas cyklu a zabráňujú tvorbe kondenzátu pri chápadlách s nízkym objemom valca. Na zaručenie funkcie musí byť ventil zabudovaný čo najbližšie k prívodu vzduchu chápada.



SENZOR



Indukčné senzory – NJ

Na priame snímanie polohy čelustí chápadla

Senzor sa zavedie do uchytenia až na doraz a zafixuje sa pomocou bočne ležiacej upínacej skrutky. Následne sa robí vyladenie na želanú polohu prostredníctvom nastavenia spínacieho jazýčka. K dispozícii sú senzory vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniiek, s 0,3 m káblom s konektorom, ako aj s priamym konektorovým vývodom.


3-ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000 – OPIS FUNKCIE




SENZOR

MFS02



MFS01




1-bodové senzory magnetického poľa – MFS

Na bezkontaktnú kontrolu polohy piestu

Tieto senzory sú namontované v drážke C chápadla a detekujú magnety pripevnené na pieste chápadla. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležatý MFS02, s priamym káblovým vývodom, sa v drážke C chápadla takmer úplne stratí, stojaci MFS01 sa síce stavia vyššie, má však káblový vývod, ktorý je posunutý o 90°. Tieto varianty existujú vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniek a s 0,3 m káblom s konektorom.



SENZOR




2-bodové senzory magnetického poľa – MFS

S dvomi voľne programovateľnými spínacími bodmi

Prostredníctvom programovacej jednotky, ktorá je integrovaná v kábli, je možné pri tomto senzore definovať dva spínacie body. Pre tento účel je senzor upnutý v drážke C, chápateľom sa nabehne do polohy jedna a stlačením „teach button“ sa poloha zadefinuje. Potom sa chápateľom nabehne do druhej polohy a naprogramuje sa. Aby sa zabezpečilo nasadenie pri najrôznejších priestorových podmienkach, musia byť k dispozícii senzory v dvoch variantoch. Zatiaľ čo ležatý MFS02, s priamym káblovým vývodom, sa v drážke C chápädla takmer úplne stratí, stojaci MFS01 sa síce stavia vyššie, má však káblový vývod, ktorý je posunutý o 90°. K dispozícii sú senzory vo vyhotoveniach s 5 m káblom s otvoreným prameňom drôtených laniek a s 0,3 m káblom s konektorom.



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



Konektor

Na predĺženie a sériové pripojenie pripojovacích vedení pre senzoriku


K dispozícii sú káble s dĺžkou 5 m s otvoreným prameňom drôtených laniek. Káble je možné samostatne skrátiť podľa konkrétnych potrieb alebo sa môžu sériovo pripojiť s konektormi vo veľkostiach M8 a M12.

3-ČELUŠŤOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ

SÉRIA GPD5000 – OPIS FUNKCIE



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



Strediace puzdrá

K definovanému určeniu polohy uchopovacích čelustí

Strediace puzdrá sa vkladajú do uložení uchopovacích čelustí, aby sa definovala poloha uchopovacích čelustí. Strediace puzdrá sú analogické s kolíkovým spojením.