

3조 센트릭 그리퍼 시리즈 GPD5000AL

▶ 제품의 장점



"대안"

▶ 알루미늄 선형 가이드 - 대안

이렇게 필수적인 요소에만 집중하여 강철/알루미늄 가이드 사양은 비교 가능한 T 슬롯 슬라이딩 가이드가 있는 그리퍼보다 성능이 훨씬 뛰어나며 대부분의 기어이식 가이드 원리와 같습니다.


▶ 광범위한 액세서리

그리퍼에 맞춰 최적으로 조정된 제품을 제공합니다. 특히 주목할 만한 점은 공구 없이 그리핑 범위를 조정 가능한 조, 빠른 조 교체를 위한 교체 가능한 조, IO-Link 또는 아날로그를 통해 전체 스트로크 범위를 안정적으로 모니터링하는 정밀한 센서 기술입니다.

▶ 가치에 대한 약속 - 예외 없이 일관되도록

GPP 및 GPD5000 그리퍼에 대한 24개월 독점 보증(공작물과 접촉하는 부품 및 마모 부품에 대해서도 제한 없이)의 혜택을 누리보세요. 최고의 안정성, 최고의 생산성 - 연중무휴!

▶ 용도 명세



① 순방향 구동 웨지 후크 기어

- 높은 힘 모멘트 흡수
- 그리퍼 조의 동기화된 동작

② 그리퍼 조

- 탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치
- 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활

③ 통합된 파지력 안전 장치

- 에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링

④ 슬롯 조회

- 자계 센서 고정 및 위치 설정

⑤ 고정 및 위치 설정

- 개별 설치를 위한 다양한 대안에

⑥ 구동

- 이중 작동 공압 실린더

⑦ Aluminum Linear Guide

- 견고한 프리즘 가이드
- 긴 그리퍼 핑거를 부착할 수 있습니다

⑧ 견고, 경량 하우징

- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금



▶ 시리즈 특징

설비 크기		변종		
GPD50XX		N-AL-A	NC-AL-A	NO-AL-A
N	큰 스트로크	●		
NC	큰 스트로크 / 스프링 폐쇄		●	
NO	큰 스트로크 / 스프링 개방			●
+	자계 센서	●	●	●
	밀폐 공기	●	●	●
	클린룸 인증	●	●	●
IP 40	IP40	●	●	●

▶ 기술 데이터

설비 크기	조당 스트로크 [mm]	파지력 [N]	무게 [kg]	IP 분류
GPD5003AL	2,5	310 - 465	0,14 - 0,17	IP40
GPD5004AL	4	460 - 690	0,26 - 0,32	IP40
GPD5006AL	6	740 - 1080	0,47 - 0,57	IP40
GPD5008AL	8	1260 - 1770	0,88 - 1,1	IP40
GPD5010AL	10	2290 - 3250	1,5 - 1,9	IP40
GPD5013AL	13	3770 - 5200	2,8 - 3,6	IP40
GPD5016AL	16	6870 - 9490	6,1 - 7,7	IP40

3조 센트릭 그리퍼

설비 크기 GPD5004AL

▶ 제품 규격

-AL-A

강철/알루미늄 가이드

▶ 파지력 다이어그램

그리퍼 핑거 길이에 따라 그리퍼 조에서 발생하는 파지력의 합계를 보여줍니다.

핑거 길이 [mm]	N (red) [N]	NC / NO (blue) [N]	N (green) [N]
0	500	650	200
10	480	620	180
20	460	590	160
30	440	560	140
40	420	530	120
50	400	500	100
60	380	470	80
70	360	440	60

▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.

Mr [Nm]	10
Mx [Nm]	25
My [Nm]	20
Fa [N]	700

▶ 변종

-AL-A

강철/알루미늄 가이드




▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터		
	GPD5004N-AL-A	GPD5004NC-AL-A	GPD5004NO-AL-A
조당 스트로크 [mm]	4	4	4
폐쇄 시 파지력 [N]	460	650	
개방 시 파지력 [N]	500		690
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 [N]		190	190
폐쇄 시간 [s]	0.025	0.018	0.28
개방 시간 [s]	0.025	0.028	0.018
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 [kg]	0.18	0.18	0.18
그리퍼 조 최대 길이 [mm]	70	70	70
반복정밀도 +/- [mm]	0.01	0.01	0.01
최소 작동 압력 [bar]	3	4	4
최대 작동 압력 [bar]	8	7	7
정격 작동 압력 [bar]	6	6	6
작동 온도 [°C]	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	11	21	21
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식	IP40	IP40	IP40
무게 [kg]	0.26	0.32	0.31


3조 센트릭 그리퍼 설비 크기 GPD5004AL

▶ 기술 도면


NC / NO



▶ 기술 도면



관을 사용하지 않는 에너지 공급 M3




- ① 그리퍼 고정
- ② 에너지 공급
- ③ 그리퍼 조 고정
- ⑥ 자계 센서 슬롯 조회
- ①⑨ 밀폐 공기 연결성 (최대 0,5 bar)
- ③⑤ 고객 맞춤형 부품의 고정 가능성
- ③⑧ 어댑터
- ③⑨ 그리퍼

- Ⓐ 공기 공급(폐쇄)
- Ⓑ 공기 공급(개방)
- Ⓐ 선택적 공기 공급(폐쇄)
- Ⓑ 선택적 공기 공급(개방)

3조 센트릭 그리퍼

설비 크기 GPD5004AL

▶ 액세서리



▶ 배송 구성에 포함



6 [조각]
센터 슬리브

015761

▶ 부품 권장



그리퍼 부품



UB5004AL
알루미늄 일반 조



UB5004ST
스틸 일반 조



EB5004AL
알루미늄 조정 조



EB5004ST
강철 조정 조



WB5004L
교체 조-비 고정 부품-세트



WB5004F
교체 조-고정 부품



ADS5004-01
압력 부재 N / S



ADS5004-02
압력 부재 NC / NO



에너지 공급




GVM5
직선-나사 체결부



WVM5
각선화-나사 체결부




DSV1-8
압력 보호 밸브



DSV1-8E
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브



센서



MFS01-S-KHC-P1-PNP
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8



MFS02-S-KHC-P1-PNP
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8




MFS02-S-KHC-P2-PNP
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8




MFS02-S-KHC-IL
직선형 위치 센서, 케이블 0.3m - M8 플러그



연결/기타



KAG500
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결



KAG500B4
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결





S8-G-4
직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8

3-조 센트릭 그리퍼 시리즈 GPD5000AL 기능 설명





그리퍼 부품



범용 조 - UB5000

즉시 사용하고 개별적으로 후처리하기 위해 사용 가능



그리퍼 조 블랭크는 알루미늄(AL)과 스틸(ST) 버전으로 제공되며 제공 품목에 포함된 나사를 사용하여 그리퍼에 직접 장착해야 합니다. 센터링 슬리브에 필요한 맞춤부는 이미 있습니다. 그리퍼 조 하나당 범용 조 하나가 필요합니다.



조정 조 - EB5000

공구 없이 그리핑 범위를 조정하기 위한 용도

스프링 예압형 잠금장치를 수동으로 조작하여 숫자 눈금이 있는 격자 내에서 조정 조를 이동시킬 수 있습니다. 작용하는 힘과 토크에 따라 알루미늄(AL)과 스틸(ST) 버전의 조정 조가 있습니다. 그리퍼 조 하나당 조정 조 하나가 필요합니다.



교체 조 - WB5000

맞춤형 그리퍼 조의 신속한 교체가 가능

교체해야 하는 그리퍼 조의 개수에 따라 그리퍼 조 하나당 하나의 고정 파트와 적어도 하나 이상의 루즈 파트 세트가 필요합니다. 고정 파트의 제공 품목에 포함된 톱스 렌치를 사용한 수동 잠금은 양측에서 이루어질 수 있습니다.




그리퍼 구성요소는 결합이 가능합니다!

상기 그리퍼 구성요소는 서로 결합할 수 있고 5000 그리퍼 시리즈의 여러 시리즈와 호환이 가능합니다.



그리퍼 부품




압착 피스 - ADS5000

압착 피스는 그리퍼 조가 열려 있는 상태에서 정지 방향으로 공작물의 스프링 지지 포지셔닝을 위해 사용됩니다. 이를 통해 그리퍼에 대해 이음부에서 발생하는 하중이 현저히 줄어듭니다.



에너지 공급




공압 체결

직선형 및 직각형 구조로 구매 가능. 설치 조건이나 설치 상황에 따라 자유롭게 선택할 수 있습니다.

3-조 센트릭 그리퍼 시리즈 GPD5000AL 기능 설명




에너지 공급



압력 보호 밸브 - DSV

시스템 압력 강하 시 안전한 힘과 위치 유지를 보장

잠금 해제식 통합 이중 체크 밸브로 비상 정지 시 그리퍼의 시스템 압력이 유지됩니다. 이 기능을 보장하기 위해 밸브는 가능한 한 그리퍼의 공기 연결부 가까이에 설치해야 합니다. 버전 E에서는 두 개의 누름 버튼이 설치되어 있어서 이를 통해 그리퍼를 통제하며 환기시킬 수 있습니다.



급속 배기 밸브 - DEV


배압을 방지하고 압축 공기의 급속 배기를 위한 용도

인라인 밸브 덕택에 더 빠른 사이클 타임이 가능하며 적은 실린더 용적의 그리퍼에서 응축수 발생을 방지합니다. 이 기능을 보장하기 위해 밸브는 가능한 한 그리퍼의 공기 연결부 가까이에 설치해야 합니다.




센서

MFS02



MFS01



1포인트 마그네틱 센서 - MFS


피스톤 위치의 비접촉 검출용

이 센서는 그리퍼의 C 슬롯에 장착되어 그리퍼의 피스톤에 부착된 자석을 감지합니다. 다양한 공간의 조건에서 사용할 수 있도록 센서는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 가로형 MFS02는 일자형 케이블 접속 기구로 그리퍼의 C 슬롯에서 거의 완전히 매입되는 반면, 세로형 MFS01는 더 높은 구조이지만 케이블 접속 기구가 90° 오프셋됩니다. 연선 단부가 개방된 5m 케이블 사양과 커넥터가 있는 0.3m 케이블 사양이 있습니다.

3-조 센트릭 그리퍼 시리즈 GPD5000AL 기능 설명



센서




2포인트 마그네틱 센서 - MFS

2개의 자유롭게 프로그래밍 가능한 전환점

케이블에 통합된 프로그래밍 장치를 통해 이 센서에서 두 개의 전환점을 자유롭게 지정할 수 있습니다. 이를 위해 센서를 C 슬롯에 끼우고 그리퍼로 위치 1에 접근하고 "teach button"을 눌러 위치를 학습합니다. 그 다음에는 그리퍼로 두 번째 위치에 접근해서 위치를 프로그래밍합니다. 다양한 공간의 조건에서 사용할 수 있도록 센서는 두 가지 버전으로 제공됩니다. 가로형 MFS02는 일자형 케이블 접속 기구로 그리퍼의 C 슬롯에서 거의 완전히 매입되는 반면, 세로형 MFS01는 더 높은 구조이지만 케이블 접속 기구가 90° 오프셋됩니다. 연선 단부가 개방된 5m 케이블과 커넥터가 있는 0.3m 케이블 사양의 센서가 있습니다.



연결/기타




플러그-인 커넥터

센서 연결 케이블의 연장 및 조립용

연선 단부가 개방된 5m 길이의 케이블을 제공합니다. 케이블은 필요에 따라 알맞게 자르거나 M8과 M12 사이즈의 커넥터와 조립할 수 있습니다.



연결/기타



센터링 슬리브

그리퍼 조의 정의된 위치 결정용

센터링 슬리브는 그리퍼 조의 맞춤부에 삽입되어 그리퍼 조의 위치를 정의합니다. 센터링 슬리브는 핀 연결과 유사합니다.