


2-BACKEN-PARALLELGREIFER

SERIE GPP5000IL

► PRODUKTVORTEILE



IO-Link

„Der Hybride“


- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
- Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
- Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei freiteachbarem Toleranzbereich
- 32 Werkstückdatensätze programmierbar
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
- Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit

► SERIENMERKMALE

Baugröße	Version					
GPP50XXIL	N	NC	NO	S	SC	SO
IO-Link	•	•	•	•	•	•
Feder schließend C		•			•	
Feder öffnend O			•			•
Hohe Kraft S				•	•	•
30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)	•	•	•	•	•	•
Integrierte Abfrage	•	•	•	•	•	•
Ventiltechnik integriert	•	•	•	•	•	•
Korrosionsgeschützt	•	•	•	•	•	•
Sperrluft	•	•	•	•	•	•
IP 64	•	•	•	•	•	•



► NUTZEN IM DETAIL



- ① **Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe**
 - Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg
 - Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- ② **Greiferbacke**
 - Greiferbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
 - Dauergeschmiert über eingebrachte Schmieraschen
- ③ **Steel Linear Guide**
 - Stahl in Stahl geführt
 - Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greiferbacken
- ④ **Doppellippendichtung**
 - IP64
 - Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
- ⑤ **Integrierte Greifkraftsicherung**
 - Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
- ⑥ **Befestigung und Positionierung**
 - Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- ⑦ **Positionsabfrage**
 - integrierter Hallsensor
- ⑧ **Integrierte Ventiltechnik**
 - Ansteuerung des Greifers über eine Druckluftversorgung
- ⑨ **Integriertes Steuerungsmodul**
 - Einkabellösung über IO-Link
 - Druck, Temperatur, Position und weitere Parameter auslesbar

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Hub pro Backe [mm]	Greifkraft [N]	Gewicht [kg]	IP Klasse
GPP5006IL	3 - 6	330 - 1080	0,45 - 0,53	IP64
GPP5008IL	4 - 8	520 - 1670	0,75 - 0,87	IP64
GPP5010IL	5 - 10	885 - 2890	1,23 - 1,45	IP64
GPP5013IL	6 - 13	1410 - 4400	2,5 - 2,9	IP64
GPP5016IL	8 - 16	2090 - 6600	4,4 - 5,1	IP64
GPP5025IL	14 - 25	3280 - 9130	8,5 - 10,4	IP64

► WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR



Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.com. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.


2-BACKEN-PARALLELGREIFER

BAUGRÖSSE GPP5025IL

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




► Greifkraftdiagramm



► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.




Mr [Nm]	180
Mx [Nm]	205
My [Nm]	225
Fa [N]	7500

► TECHNISCHE DATEN

► Technische Daten

Bestell-Nr.	GPP5025N-IL-10-A	GPP5025NC-IL-10-A	GPP5025NO-IL-10-A	GPP5025S-IL-10-A	GPP5025SC-IL-10-A	GPP5025SO-IL-10-A
Ansteuerung	IO-Link	IO-Link	IO-Link	IO-Link	IO-Link	IO-Link
Hub pro Backe [mm]	25	25	25	14	14	14
Greifkraft beim Schließen [N]	3280	4510		6360	8730	
Greifkraft beim Öffnen [N]	3490		4710	6760		9130
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N]		1220	1220		2370	2370
Zykluszahl max. [Zyklen/min]	120	80	80	120	80	80
Eigengewicht montierte Greifbacke max. [kg]	7	7	7	7	7	7
Länge Greifbacken max. [mm]	310	265	265	265	220	220
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Betriebsdruck min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Betriebsdruck max. [bar]	8	7	7	8	7	7
Nennbetriebsdruck [bar]	6	6	6	6	6	6
Betriebstemperatur [°C]	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50	+5 ... +50
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	420	830	830	420	830	830
Ventiltechnik integriert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Positionsabfrage integriert	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spannung [V]	24	24	24	24	24	24
Stromaufnahme max. [A]	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Schutzart nach IEC 60529	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
Gewicht [kg]	8,6	10	10	8,8	11	10

NC / NO / SC / SO




-

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

BAUGRÖSSE GPP5025IL

► ZUBEHÖR



► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



4 [Stück]
Zentrierhülse

030529



2 [Stück]
Zentrierhülse

019387



2 [Stück]
Filter

CFILT00011

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



GREIFKOMPONENTEN



UB5025AL
Universalbacke Aluminium



UB5025ST
Universalbacke Stahl



EB5025AL
Einstellbacke Aluminium



EB5025ST
Einstellbacke Stahl



WB5025L
Wechselbacke-Lostteil-Set



WB5025F
Wechselbacke-Festteil




ENERGIEVERSORGUNG



GV1-8X8
Gerade-Verschraubung



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



KAG500IL
Steckverbinder Gerade
5 m - Stecker, Buchse M12




SCM-C-00-00-A
Smart Communication
Module

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

SERIE GPP5000IL FUNKTIONSBESCHREIBUNG




GREIFKOMPONENTEN



Universalbacken – UB5000

Verwendbar für den sofortigen Einsatz oder zur individuellen Nachbearbeitung


Die Greifbackenrohlinge sind in den Ausführungen Aluminium (AL) und Stahl (ST) verfügbar und werden direkt über die im Lieferumfang befindlichen Schrauben am Greifer montiert. Die dazu nötigen Passungen für die Zentrierhülsen sind dafür bereits vorhanden. Pro Greiferbacke wird eine Universalbacke benötigt.



Einstellbacken – EB5000

Zur werkzeuglosen Anpassung des Greifbereichs

Durch das manuelle Betätigen des federvorgespannten Verriegelungsmechanismus kann die Einstellbacke innerhalb der mit einer Nummern-Skala versehenen Rasterung verschoben werden. In Abhängigkeit zu den wirkenden Kräften und Momenten gibt es die Einstellbacken in den Ausführungen Aluminium (AL) und Stahl (ST). Pro Greiferbacke wird eine Einstellbacke benötigt.



Wechselbacken – WB5000

Ermöglichen das schnelle Wechseln der individuellen Greifbacken

Es wird pro Greiferbacke ein Festteil und mindestens ein Losteil-Set benötigt, abhängig von der Anzahl der zu wechselnden Greifbacken. Die manuelle Verriegelung über den im Lieferumfang des Festteils befindlichen Torx-Schlüssel kann von zwei Seiten erfolgen.




DIE GREIFKOMPONENTEN KÖNNEN KOMBINIERT WERDEN!

Die oben aufgeführten Greifkomponenten können untereinander kombiniert werden und sind kompatibel mit den verschiedenen Serien der Greiferfamilie 5000.




ENERGIEVERSORGUNG



Pneumatik Verschraubungen

In gerader und abgewinkelter Bauform erhältlich. Können je nach Platzverhältnissen oder Einbausituation frei gewählt werden.



Drucksicherungsventil – DSV


Durch das in die Zuluftleitung montierbare Rückschlagventil wird der Systemdruck bei NOT-AUS aufrechterhalten. Um die Funktion zu gewährleisten, muss das Ventil möglichst nah zum Luftanschluss des Greifers verbaut werden. Steuerspannung und Aktorspannung müssen hierzu aufrechterhalten werden.

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

SERIE GPP5000IL FUNKTIONSBESCHREIBUNG



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



Zentrierhülsen


Zur definierten Lagebestimmung der Greifbacken

Die Zentrierhülsen werden in die Passungen der Greifbacken eingesetzt um die Position der Greifbacken zu definieren. Die Zentrierhülsen sind vergleichbar mit einer Stiftverbindung.


ABGESICHERTE KONFIGURATIONSBEISPIELE

SERIE GPP5000IL / GPD5000IL


► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) VERDRAHTUNG AUF SCHALTSCHRANK (BECKHOFF)



► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) VERDRAHTUNG AUF SCHALTSCHRANK (SIEMENS)



▶ GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) VERDRAHTUNG AUF IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)



▶ GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) VERDRAHTUNG AUF IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS)

