


PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS

SERIE GPD5000

► VENTAJAS DE PRODUCTO



“La mejor”

► Guía lineal de acero: un concepto de guía superior

La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Beneficiarse de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina.


► Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal

Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan.

► La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos

Confíe en Zimmer Group y benefíciense de una garantía exclusiva de 24 meses para sus pinzas GPP y GPD5000, sin limitaciones, incluso para las piezas que entran en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste. Máxima fiabilidad, máxima productividad – ¡24/7!

► SUS VENTAJAS EN DETALLE



① Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada

- para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
- Movimiento sincronizado de las mordazas

② Mordazas

- Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centrado
- Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase

③ Soporte de detector

- alojamiento para detector inductivo

④ Autoretencción integrada

- Muelle instalado en el cilindro para autoretencción

⑤ Ranura para detectores magnéticos

- fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos

⑥ Fijación y posicionamiento

- Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
- Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura

⑦ Accionamiento

- Cilindro neumático de doble efecto

⑧ Steel Linear Guide

- Guiado de acero sobre acero
- Permite la instalación de dedos extremadamente largos

⑨ Retén labial doble

- IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector
- Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada



► CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

Tamaño constructivo		Variantes			
GPD50XX		-00	-20	-21	-24
	Carrera larga	•	•	•	•
	Carrera larga / Autoretención en el cierre por muelle	•	•	•	•
	Carrera larga / Autoretención en la apertura por muelle	•	•	•	•
	Fuerza elevada	•	•	•	•
	Fuerza elevada / Autoretención en el cierre por muelle	•	•	•	•
	Fuerza elevada / Autoretención en la apertura por muelle	•	•	•	•
	Steel Linear Guide	•	•	•	•
	30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)	•	•	•	•
	Sensor inductivo	•	•	•	•
	Detector magnético	•	•	•	•
	Protegido contra corrosión	•	•	•	•
	Posibilidad de aire presurizado	•	•	•	•
	Resistente a la temperatura		•		•
	Certificados para sala limpia	•		•	
	IP64	•	•		
	IP67*			•	•

* con aire presurizado (máx. 0,5 bar)

► DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	Carrera por mordaza [mm]	Fuerza de agarre [N]	Peso [kg]	Clase IP
GPD5003	2,5	310 - 465	0,14 - 0,22	IP64 / IP67*
GPD5004	2 - 4	460 - 1520	0,27 - 0,41	IP64 / IP67*
GPD5006	3 - 6	740 - 2370	0,48 - 0,58	IP64 / IP67*
GPD5008	4 - 8	1260 - 3910	0,83 - 1	IP64 / IP67*
GPD5010	5 - 10	2290 - 7160	1,45 - 1,9	IP64 / IP67*
GPD5013	6 - 13	3770 - 11450	2,6 - 3,7	IP64 / IP67*
GPD5016	8 - 16	6870 - 20330	5,7 - 7,5	IP64 / IP67*
GPD5025	14 - 25	8430 - 22850	11,8 - 15,4	IP64 / IP67*
GPD5030	17 - 30	12130 - 32400	21 - 27,5	IP64 / IP67*
GPD5035	20 - 35	16600 - 45200	37,8 - 42	IP64 / IP67*
GPD5045	26 - 45	27900 - 72500	78,6 - 99,9	IP64 / IP67*

* con aire presurizado (máx. 0,5 bar)

PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS


TAMAÑO CONSTRUCTIVO GPD5035

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A


Guía acero/acero

► Gráfico de fuerzas



► Fuerzas y momentos

Muestra fuerzas y pares estáticos que pueden influir adicionalmente en la fuerza de agarre.



Mr [Nm]	260
Mx [Nm]	430
My [Nm]	450
Fa [N]	10400

► VARIANTES

-00-A / -20-A

Guía acero/acero

-21-A / -24-A

Guía acero/acero



► DATOS TÉCNICOS

	► Datos técnicos					
Referencia	GPD5035N-00-A	GPD5035NC-00-A	GPD5035NO-00-A	GPD5035S-00-A	GPD5035SC-00-A	GPD5035SO-00-A
Carrera por mordaza [mm]	35	35	35	20	20	20
Fuerza de agarre al cerrar [N]	16600	23300		31500	44200	
Fuerza de agarre al abrir [N]	17100		23800	32500		45200
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles [N]		6700	6700		12700	12700
Tiempo de cierre [s]	1.2	1.1	2.3	1.2	1.1	2.3
Tiempo de apertura [s]	1.2	2.3	1.2	1.2	2.3	1.2
Peso propio del dedo montado máx. [kg]	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Longitud de los dedos máx. [mm]	250	225	225	225	200	200
Precisión de repetición +/- [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Presión de servicio mín. [bar]	3	4	4	3	4	4
Presión de servicio máx. [bar]	8	6.5	6.5	8	6.5	6.5
Presión de servicio nominal [bar]	6	6	6	6	6	6
Temperatura de servicio [°C]	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90
Volumen de cilindro por ciclo [cm³]	2904	5477	5477	2904	5477	5477
Homologaciones	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
Peso [kg]	35	42	42	36	42	42

	► Datos técnicos - Versión temperatura elevada					
Referencia	GPD5035N-20-A	GPD5035NC-20-A	GPD5035NO-20-A	GPD5035S-20-A	GPD5035SC-20-A	GPD5035SO-20-A
Temperatura de servicio [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130

	► Datos técnicos - Versión protector					
Referencia	GPD5035N-21-A	GPD5035NC-21-A	GPD5035NO-21-A	GPD5035S-21-A	GPD5035SC-21-A	GPD5035SO-21-A
Protección según IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Peso [kg]	41	48	48	42	48	48


	► Datos técnicos - Versión temperatura elevada protector					
Referencia	GPD5035N-24-A	GPD5035NC-24-A	GPD5035NO-24-A	GPD5035S-24-A	GPD5035SC-24-A	GPD5035SO-24-A
Temperatura de servicio [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130
Protección según IEC 60529	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
Peso [kg]	41	48	48	42	48	48

* con aire presurizado (máx. 0,5 bar)

PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS


TAMAÑO CONSTRUCTIVO GPD5035

► DIBUJOS TÉCNICOS




► DIBUJOS TÉCNICOS


N / S
-00-A / -20-A



N / NC / NO / S / SC / SO
-21-A / -24-A



Toma de aire directa sin tubos M8




- | | |
|---|--|
| ① Fijación pinza | ③⑨ Pinza |
| ② Abastecimiento de energía | ④④ Fijación del sensor |
| ③ Sujeción dedo | ④⑤ Ajuste del activador de detección |
| ⑥ Ranura para detectores magnéticos | ⑤ Conexión de aire (cerrar) |
| ⑦ Soporte de detector | ⑥ Conexión de aire (abrir) |
| ①⑨ Posibilidad de conexión de aire presurizado (máx. 0,5 bar) | ⑤⑤ Conexión de aire alternativa (cerrar) |
| ③⑤ Opción de fijación de apoyos específicos del cliente | ⑥⑥ Conexión de aire alternativa (abrir) |
| ③⑧ Adaptador | |



PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS

TAMAÑO CONSTRUCTIVO GPD5035

► ACCESORIOS



► INCLUIDO EN EL SUMINISTRO



6 [pieza]
Anillo de centrado

035358

▶ ACCESORIOS RECOMENDADOS



ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA



GV1-4X8
Racor recto



WV1-4X8
Racores angulares



DSV1-4
Válvula de alivio de presión



DSV1-4E
Válvula de alívio de pressão com escape rápido



SEÑAL



NJ8-E2S
Detector de aproximación inductivo, M8



MFS01-S-KHC-P1-PNP
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8



MFS02-S-KHC-P1-PNP
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8




MFS02-S-KHC-P2-PNP
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8




MFS02-S-KHC-IL
Sensor de posición recto, cable de 0,3 m - conector M8




CONEXIONES/OTROS



KAG500
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8



KAG500B4
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8



KAW500
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8



S8-G-3
Conector M8 recto con-
feccionable




S8-G-4
Conector M8 recto con-
feccionable

PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA SERIE GPD5000




COMPONENTES DE AGARRE



Mordazas universales – UB5000

Puede utilizarse para el uso inmediato o para el mecanizado posterior individual


Las piezas en bruto de los dedos están disponibles en las versiones de aluminio (AL) y acero (ST) y se montan en la pinza directamente mediante los tornillos incluidos en el volumen de suministro. Los ajustes necesarios para ello para los casquillos de centraje ya están disponibles. Por cada mordaza se necesita una mordaza universal.



Mordazas de ajuste – EB5000

Para la adaptación sin herramientas del área de agarre

Mediante el accionamiento manual del mecanismo de bloqueo con tensión previa del resorte puede desplazarse la mordaza de ajuste dentro de la muesca con escala numérica. En función de las fuerzas y pares que deben actuar, las mordazas de ajuste se suministran en las versiones de aluminio (AL) y acero (ST). Por cada mordaza se necesita una mordaza de ajuste.



Mordazas de cambio – WB5000

Permiten un cambio rápido de los dedos individuales

Por cada mordaza se necesita una parte fija y como mínimo un set de partes sueltas, en función del número de dedos que deban cambiarse. El enclavamiento manual mediante la llave Torx, incluida en el volumen de suministro de la parte fija, puede realizarse desde dos lados.




¡LOS COMPONENTES DE PINZA PUEDEN COMBINARSE!

Los componentes de pinza indicados arriba pueden combinarse entre sí y son compatibles con las distintas series de la línea de pinzas 5000.



COMPONENTES DE AGARRE




Estrella de presión – ADS5000

La estrella de presión sirve, con los dedos abiertos, para el posicionamiento apoyado por muelle de la pieza de trabajo contra un tope. De este modo, se reducen considerablemente las cargas en la pinza que se generan al unir.



ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA



Racores neumáticos


Disponibles en forma constructiva recta y acodada. Pueden seleccionarse libremente según las condiciones de espacio o la situación de montaje.

PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA SERIE GPD5000




ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA



Válvula antiretorno pilotada – DSV

Garantiza un mantenimiento de la fuerza y la posición seguro en caso de caída de la presión de sistema

Mediante la válvula antiretorno doble integrada desbloqueable se mantiene la presión de sistema de la pinza en caso de parada de emergencia. Para garantizar el funcionamiento, la válvula debe montarse lo más cerca posible de la conexión de aire de la pinza. En la variante E se han montado dos pulsadores mediante los cuales puede purgarse de aire de forma controlada la pinza.




Racor de ventilación rápida – DEV

Para un escape rápido del aire comprimido y para evitar presión dinámica

Las válvulas Inline permiten un tiempo de ciclo más rápido y evitan la formación de condensado en pinzas con poco volumen de cilindro. Para garantizar el funcionamiento, la válvula debe montarse lo más cerca posible de la conexión de aire de la pinza.



SEÑAL



Detectores inductivos – NJ

Para la detección de la posición directa de las mordazas

El sensor se introduce hasta el tope en el alojamiento y se fija mediante la chaveta situada en el lateral. A continuación, se produce la alineación a la posición deseada ajustando el interruptor de leva. Los sensores están disponibles en las versiones de cable de 5 m con extremo de hilo abierto, cable de 0,3 m con conector, así como con salida del conector directa.


PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA SERIE GPD5000




SEÑAL

MFS02



MFS01




Detectores magnéticos de 1 punto: MFS

Para la detección sin contacto de la posición del émbolo

Estos sensores se montan en la ranura en C de la pinza y detectan los imanes colocados en el émbolo de la pinza. Para garantizar el uso con todo tipo de condiciones de espacio, los sensores se suministran en dos variantes. Mientras que la MFS02 horizontal, con salida de cables recta, prácticamente desaparece por completo en la ranura en C de la pinza, la MFS01 vertical es más alta, aunque posee una salida de cables desplazada 90°. Estas variantes están disponibles en las versiones de 5 m de cable con extremo de hilo abierto y 0,3 m de cable con conector.



SEÑAL




Detectores magnéticos de 2 puntos: MFS

Con dos puntos de cambio libremente programables

Mediante la unidad de programación integrada en el cable, en este sensor pueden definirse libremente dos puntos de cambio. Para ello, el sensor se fija en la ranura en C, se inicia la posición uno con la pinza y se programa la posición pulsando el «teach button». A continuación, se inicia y programa la segunda posición con la pinza. Para garantizar el uso con todo tipo de condiciones de espacio, los sensores se suministran en dos variantes. Mientras que la MFS02 horizontal, con salida de cables recta, prácticamente desaparece por completo en la ranura en C de la pinza, la MFS01 vertical es más alta, aunque posee una salida de cables desplazada 90°. Los sensores están disponibles en las versiones de 5 m de cable con extremo de hilo abierto y 0,3 m de cable con conector.



CONEXIONES/OTROS



Cable conector

Para prolongar y confeccionar las líneas de conexión para los grupos de sensores


Se suministran cables con una longitud de 5 m con extremo de hilo abierto. Los cables pueden acortarse individualmente según las respectivas necesidades o bien confeccionarse con conectores en los tamaños M8 y M12.

PINZAS AUTOCENTRANTES DE TRES DEDOS

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA SERIE GPD5000



CONEXIONES/OTROS



Casquillos de centraje

Para una determinación de la posición definida de los dedos

Los casquillos de centraje se insertan en los ajustes de las mordazas para definir la posición de los dedos. Los casquillos de centraje pueden compararse a una unión mediante pasadores.