


3指定心抓手

GPD5000 系列

产品优点



"精品"

线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计

钢 / 钢导轨能够持久保持高精度, 坚固耐用, 且使用寿命长, 维护间隔高达 3 千万次抓取循环。欢迎选购此款商品并从中获益, 同时提高您机器的经济性及过程安全性。


密封、防腐蚀 — 通用型抓手

几乎可用于所有环境条件, 借助一个高达 IP67 密封等级的结构和标准化的防腐蚀工艺, 您可将此机械夹爪应用于各类应用环境库存和生产成本。借此, 您可避免在生产中频繁更换不同型号的机械夹爪, 从而降低库存和生产成本。

线型铝制导轨 — 替代方案

总的来说, 与带 T 型槽滑轨的同类机械夹爪相比, 钢 / 铝版本的导轨可为您提供优势更为明显的性能, 与大多数齿形导向技术的效果不相上下。

优势细节



- ① 楔形块机构
 - 坚固, 高保持力和扭矩
 - 抓手手指同步运动
- ② 导轨滑块
 - 运用可拆卸的定位环安装手指
 - 通过内置润滑槽实现持久润滑
- ③ 安装块
 - 安装接近开关
- ④ 内置保持力安全装置
 - 气缸内置弹簧作为蓄能器
- ⑤ 检测槽
 - 用于安装磁性传感器
- ⑥ 安装和定位
 - 可选择在多个侧面个性化安装
 - 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同
- ⑦ 驱动
 - 双作用气缸
- ⑧ 钢制线性导轨
 - 以钢轨为导向
 - 可安装超长手指
 - 也有钢 / 铝版本
- ⑨ 双唇密封件
 - IP64, 防护等级 IP67 (带空气增压密封)
 - 防止油脂溢出, 提高使用寿命



产品特点

尺寸型号		版本				
GPD50XX		-00	-20	-21	-24	-AL
N	标准行程	●	●	●	●	●
NC	标准行程 / 弹簧式自锁/常闭	●	●	●	●	●
NO	标准行程 / 弹簧式自锁/常开	●	●	●	●	●
S	高夹持力	●	●	●	●	
SC	高夹持力 / 弹簧式自锁/常闭	●	●	●	●	
SO	高夹持力 / 弹簧式自锁/常开	●	●	●	●	
	线型钢制导轨	●	●	●	●	
	线型铝制导轨					●
	1千5百万次循环免维护					●
	(最多)3千万次循环免维护	●	●	●	●	
	接近传感器	●	●	●	●	
	磁场传感器	●	●	●	●	●
	耐腐蚀	●	●	●	●	
	阻隔空气密封	●	●	●	●	●
	耐高温		●		●	
	经无尘室认证	●		●		●
IP 40	IP40					●
IP 64	IP64	●	●			
IP 67	IP67*			●	●	

*内部增压气(最大 0.5 bar)

技术数据

尺寸型号	单边行程 [mm]	夹持力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
GPD5003	2,5	310 - 465	0,14 - 0,22	IP40 / IP64 / IP67*
GPD5004	2 - 4	460 - 1520	0,27 - 0,41	IP40 / IP64 / IP67*
GPD5006	3 - 6	740 - 2370	0,48 - 0,58	IP40 / IP64 / IP67*
GPD5008	4 - 8	1260 - 3910	0,83 - 1	IP40 / IP64 / IP67*
GPD5010	5 - 10	2290 - 7160	1,45 - 1,9	IP40 / IP64 / IP67*
GPD5013	6 - 13	3770 - 11450	2,6 - 3,7	IP64 / IP67*
GPD5016	8 - 16	6870 - 20330	5,7 - 7,5	IP64 / IP67*
GPD5025	14 - 25	8430 - 22850	11,8 - 15,4	IP64 / IP67*
GPD5030	17 - 30	12130 - 32400	21 - 27,5	IP64 / IP67*
GPD5035	20 - 35	16600 - 45200	37,8 - 42	IP64 / IP67*
GPD5045	26 - 45	27900 - 72500	78,6 - 99,9	IP64 / IP67*

*内部增压气(最大 0.5 bar)

3指定心抓手

GPD5045 尺寸型号


产品规格

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

钢 / 钢导轨


夹持力图表

根据手指长度不同,显示符合手指长度的夹持力



力和力矩

显示除夹持力外可能作用的静力和力矩。



Mr [Nm]	390
Mx [Nm]	580
My [Nm]	600
Fa [N]	11500

版本

-00-A / -20-A

钢 / 钢导轨

-21-A / -24-A

钢 / 钢导轨



► 技术数据

订购编号	► 技术数据					
	GPD5045N-00-A	GPD5045NC-00-A	GPD5045NO-00-A	GPD5045S-00-A	GPD5045SC-00-A	GPD5045SO-00-A
单边行程 [mm]	45	45	45	26	26	26
闭合抓取力 [N]	27900	36900		53500	70600	
张开抓取力 [N]	28850		37850	55400		72500
弹簧确保的最小保持力 [N]		9000	9000		17100	17100
闭合时间 [s]	2	1.7	2.8	2	1.7	2.8
张开时间 [s]	2.0	2.8	1.7	2.0	2.8	1.7
已安装的抓手手指的自最大重 [kg]	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
最大抓手手指长度 [mm]	250	225	225	225	200	200
重复定位精度 +/- [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
最小操作气压 [bar]	3	4	4	3	4	4
最大操作气压 [bar]	8	6.5	6.5	8	6.5	6.5
额定操作气压 [bar]	6	6	6	6	6	6
操作温度 [°C]	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90	-10 ... +90
每循环耗气体积 [cm³]	6500	12400	12400	6500	12400	12400
根据IEC 60529标准安全保护	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
重量 [kg]	73	87	86	75	88	87

订购编号	► 技术数据 - 高温版本					
	GPD5045N-20-A	GPD5045NC-20-A	GPD5045NO-20-A	GPD5045S-20-A	GPD5045SC-20-A	GPD5045SO-20-A
操作温度 [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130


订购编号	► 技术数据 - 高防护版本					
	GPD5045N-21-A	GPD5045NC-21-A	GPD5045NO-21-A	GPD5045S-21-A	GPD5045SC-21-A	GPD5045SO-21-A
根据IEC 60529标准安全保护	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
重量 [kg]	85	99	97	86	100	99

订购编号	► 技术数据 - 高温防护版本					
	GPD5045N-24-A	GPD5045NC-24-A	GPD5045NO-24-A	GPD5045S-24-A	GPD5045SC-24-A	GPD5045SO-24-A
操作温度 [°C]	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130	-10 ... +130
根据IEC 60529标准安全保护	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*	IP67*
重量 [kg]	85	99	97	86	100	99

*内部增压气(最大 0.5 bar)


GPD5045 尺寸型号

► 技术图纸





技术图纸


N/S



N/ NC/ NO/ S/ SC/ SO
防护版本



无管供气 M8



① 抓手固定位置

② 能源供应

③ 手指固定位置

⑥ 磁性传感器检测槽

⑦ 安装块

⑬ 空气增压孔(最大 0.5 bar)

⑳ 客户定制加装件的固定方式

⑳ 背板侧

③⑨ 抓手侧

④④ 传感器夹紧装置

④⑤ 接近开关检测调节

Ⓐ 空气接口(关闭)

Ⓑ 空气接口(打开)

Ⓐ 备用空气接口(关闭)


Ⓑ 备用空气接口(打开)



3指定心抓手

GPD5045 尺寸型号

► 配件



► 随货提供



6 [片]
中心定位环

036784

▶ 配件建议



能源供应



GV1-4X8
直插接头-快接式



WV1-4X8
角度接头-快接式



DSV1-4
气压安全阀



DSV1-4E
带快速排气装置的
压力安全阀



传感器



NJ8-E2S
接近开关 - M8接头




MFS01-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆
0.3 m-插头M8




MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆
0.3m-插头M8



MFS01-S-KHC-P2-PNP
2点传感器盖, 电缆0.3 m-
插头M8




MFS02-S-KHC-P2-PNP
2点传感器直头, 电缆0.3
m-连接器M8



MFS02-S-KHC-IL
直式位置传感器, 电缆
0.3 米 - 插头 M8



接口 / 其他



KAG500
插入式直连接头电缆 5
m - M8插头(母头)





S8-G-3
可焊线的插入式直联接
头 - M8连接器

3指定心抓手

GPD5000 系列功能说明





夹爪组件



通用手指 – UB5000

可立即投入使用,也可个性化的精加工



爪手指坯件有铝质 (AL) 和钢质 (ST) 规格可用,可直接通过供货范围内的螺栓安装在机械夹爪上。定位环所需的销孔已存在。每个夹爪手指需要一个通用手指。



行程调整手指 – EB5000

用于调整夹持范围,无需使用工具

通过手动操作弹簧预紧的联锁操作装置,可以在标有编号刻度的格栅中移动行程调整手指。根据作用力和力矩,行程调整手指有铝质 (AL) 和钢质 (ST) 规格可选。每个夹爪手指需要一个行程调整手指。



可换式手指 – WB5000

可以快速更换个性化夹爪手指

根据待更换夹爪手指的数量,每个夹爪手指都需要一个固定端和至少一个非固定端套件。可从两侧用固定端供货范围内的十字扳手进行手动锁定。




夹爪组件可以组合!

上述夹爪组件可以相互组合,可与不同的 5000 系列抓手兼容。



夹爪组件




退料板 – ADS5000

推料板用于在夹爪手指打开时以弹簧支撑的方式将工件压向止挡,随后夹爪夹紧进行搬运,当抓手再次打开时,由于弹簧力,工件将被弹出一段距离。



能源供应



气动螺纹套管接头


有直型和弯型结构可选。可根据空间条件或安装情况自由选择。

3指定心抓手

GPD5000 系列功能说明




能源供应



压力安全阀 – DSV

在系统压力下降时可靠地保持力和位置

内置有可解锁的双向止回阀,可在急停时保持机械夹爪的系统压力。为了确保功能正常,阀的安装位置必须尽量靠近机械夹爪的空气接口。E 型号中安装了两个按钮,通过这两个按钮可对机械夹爪排气,且过程可控。




快速排气阀 – DEV

快速排出压缩空气,避免出现背压

内联阀能够缩短循环时间,避免气缸容积较低的机械夹爪形成冷凝液。为了确保功能正常,阀的安装位置必须尽量靠近机械夹爪的空气接口。



传感器



接近开关 – NJ*

用于直接查询夹爪手指的位置

传感器伸入支座直至止挡,通过侧面的止动螺栓固定。然后通过调整感应条调整到所需位置。传感器有带裸露绞线端的 5 m 电缆、带插头的 0.3 m 电缆以及带直插插头三种规格可选。

*-AL-A 版本没有


3指定心抓手

GPD5000 系列功能说明




传感器

MFS02



MFS01




单点磁场传感器 – MFS

用于无接触地检测活塞位置

该传感器安装在机械夹爪的 C 型槽中并且检测机械夹爪的活塞上安装的磁体。为确保适用于各类不同的空间条件,有两种传感器可选。平卧式 MFS02 带有直型电缆出线,几乎完全隐藏在机械夹爪 C 型槽中,而直立式 MFS01 虽然更高,但带有 90° 偏置的电缆出线。该类型传感器有带裸露出线端的 5 m 电缆和带插头的 0.3 m 电缆两种规格可选。



传感器




两点磁场传感器 – MFS

带两个可自由编程的检测点

通过集成在电缆中的编程单元可以为该传感器自由定义两个检测点。为此,将传感器夹到 C 型槽中,随抓手接近一个位置,按下“示教按钮”示教位置。然后随抓手接近二个位置,并编程。为确保适用于各类不同的空间条件,有两种传感器可选。平卧式 MFS02 带有直型电缆出线,几乎完全隐藏在抓手 C 型槽中,而直立式 MFS01 虽然更高,但带有 90° 偏置的电缆出线。传感器有带露出线端的 5 m 电缆和带插头的 0.3 m 电缆两种规格可选。



接口 / 其他



插塞连接器

用于延长和预装配传感器连接线


有带裸露出线端的 5 m 电缆可用。电缆可以根据相关需求截短或预装配 M8 和 M12 插头。

3指定心抓手

GPD5000 系列功能说明



接口 / 其他



定位环

用于明确定位夹爪手指的位置

定位环安装在夹爪手指的连接处,用于定位夹爪手指的位置。定位环相当于销钉连接。