


2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

SERIE GPH8000

► PRODUKTVORTEILE



„Der Leistungsstarke“

► Extrem lange und schwere Greifbacken möglich

Trotz der flachen Bauweise sind Ihnen bei der Maschinenbeladung von großen Werkstücken wie z.B. Motorblöcken oder Felgen nahezu keine Grenzen bei der Greifbackengestaltung gesetzt

► Synchron, Asynchron und Werkstücksicherung

Wählen Sie zwischen synchroner oder asynchroner Greifbackenbewegung und erhöhen Sie die Prozesssicherheit über das integrierte Klemmelement, zur Sicherung des Werkstückes bei Druckabfall

► Schmutzgeschützt


Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen

► SERIENMERKMALE

Baugröße	Version		
GPH8XXX	N-00	CL-00	CL-30
 Greifbacken synchronisiert	•	•	
 Positionserhalt über Klemmelement		•	•
 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)	•	•	•
 Induktiver Sensor	•	•	•
 Korrosionsgeschützt	•	•	•
 IP54	•	•	•



► NUTZEN IM DETAIL



- ① **Klemmelement**
 - Werkstücksicherung bei Druckabfall
- ② **Antrieb**
 - zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
- ③ **Hubeinstellung**
 - beidseitig über Hubeinstellschrauben möglich
- ④ **Greiferbacke**
 - Aufnahme der individuellen Greiferbacke
- ⑤ **Energiezuführung**
 - von mehreren Seiten möglich
 - VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung)
- ⑥ **Klemmbock**
 - Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
- ⑦ **Rundführung**
 - abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse
 - wartungsfreie Gleitlagerbuchsen
- ⑧ **Synchronisation**
 - über Zahnrad und Zahnstange
 - gekapselt und schmutzgeschützt
 - auch als asynchrone Variante erhältlich

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Hub pro Backe [mm]	Greifkraft [N]	Gewicht [kg]	IP Klasse
GPH8200	60 - 100	900	5,7 - 8,3	IP54
GPH8300	62,5 - 150	2000	15,2 - 21,4	IP54
GPH8400	80 - 220	3300	33,9 - 51	IP54

► WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR




Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.com. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.


2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

BAUGRÖSSE GPH84160

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




Greifkraftdiagramm



Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr [Nm]	1500
Mx [Nm]	1500
My [Nm]	1500
Fa [N]	24000

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN (SYNCHRON / -00-A)



2 [Stück]
Klemmbock
ANS000001



2 [Stück]
Zentrierhülse
113663



2 [Stück]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
DRV1-4X8

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN (ASYNCHRON / -30-A)



4 [Stück]
Klemmbock
ANS000001



2 [Stück]
Zentrierhülse
113663



4 [Stück]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
DRV1-4X8

ZUBEHÖREMPFEHLUNG



SENSORIK



NJ12-E2S
Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



KAG500
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8



S12-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12



KAW500
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8







PHE20X15NHDD-A
Industriestoßdämpfer PowerStop

2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

SERIE GPH8000 FUNKTIONSBESCHREIBUNG



ENERGIEVERSORGUNG





Pneumatik Verschraubungen

In gerader und abgewinkelter Bauform erhältlich. Können je nach Platzverhältnissen oder Einbausituation frei gewählt werden.



SENSORIK




Induktive Sensoren – NJ

Der Klemmbock wird zur Schaltfahne hin ausgerichtet und der Sensor, bis der benötigte Schaltabstand zur Schaltfahne erreicht ist, in den Klemmbock eingeführt. Eine Feinabstimmung kann durch erneutes Verschieben des Klemmbocks erfolgen. Die Sensoren sind in den Ausführungen 5 m Kabel mit offenem Litzenende, 0,3 m Kabel mit Stecker, sowie mit direktem Steckerabgang erhältlich.




ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



Steckverbinder

Zum Verlängern und Konfektionieren der Anschlussleitungen für die Sensorik

Es stehen Kabel mit einer Länge von 5 m mit offenem Litzenende zur Verfügung. Die Kabel können individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen gekürzt oder mit Steckern in den Größen M8 und M12 konfektioniert werden.



Stoßdämpfer PowerStop

Zum sanften Abbau der kinetischen Energie






Die Stoßdämpfer werden vor allem bei schnellen, ungedrosselten Backenbewegungen eingesetzt. Sie sind ebenso für lange Greifbacken, hohe Backenmasse und zur Taktzeitoptimierung geeignet. Die Energie wird mittels eines hydraulischen Industriestoßdämpfers aufgenommen.

2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

SERIE GPH8000 FUNKTIONSBESCHREIBUNG



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



Zentrierhülsen

Zur definierten Lagebestimmung der Greifbacken

Die Zentrierhülsen werden in die Passungen der Greiferbacken eingesetzt um die Position der Greifbacken zu definieren. Die Zentrierhülsen sind vergleichbar mit einer Stiftverbindung.