GPP5000IL 系列

▶产品优点





"智能型气动抓手"


- ▶ 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
- ▶ 最多可缩短一半循环时间,最多可节省九成压缩空气
- ▶ 只通过一根气动管路和 IO-Link 电缆实现连接
- ▶ 集成电磁阀、传感器、状态显示、压力和温度监控装置
- ► 在可自由示教的公差范围内,在 +/- 0.05 mm 范围内进行部件识别
- ▶ 可以编程设置 32 条工件数据记录
- ▶ 防腐蚀和密封程度等级 IP64
- ▶ 高达三千万次循环免维护

▶ 产品特点

尺寸型号	版本					
GPP50XXIL	N	NC	NO	S	SC	SO
♦ IO -Link	•	•	•	•	•	•
₩ 弹簧式自锁/常闭		•			•	
₩1 弹簧式自锁/常开			•			•
(F) 高夹持力				•	•	•
(最多)3千万次循环免维护	•	•	•	•	•	•
模拟量传感器	•	•	•	•	•	•
集成电磁阀	•	•	•	•	•	•
耐腐蚀	•	•	•	•	•	•
阻隔空气密封	•	•	•	•	•	•
IP 64 IP64	•	•	•	•	•	•



▶ 优势细节



① 楔形块机构

- 支撑承受高作用力和力矩
- 抓手手指同步运动

2 导轨滑块

- 运用可拆卸的定位环安装手指
- 通过内置润滑槽实现持久润滑

③ 钢制线性导轨

- 以钢轨为导向
- 可安装超长手指

4 双唇密封件

- IP64
- 防止油脂溢出,提高使用寿命

5 内置保持力安全装置

- 气缸室内置弹簧作为蓄能器

6 安装和定位

- 可选择在多个侧面个性化安装

7 位置检测

- 内置集成传感器

8 内置电磁阀

- 通过压缩空气供给调控抓手

9 集成控制器模块

- 通过 IO-Link 实现单芯电缆解决方案
- 可以读取压力、温度、位置和其他参数

▶ 技术数据

	单边行程	夹持力	重量	IP 等级
尺寸型号	[mm]	[N]	[kg]	
GPP5006IL	3 - 6	330 - 1080	0,45 - 0,53	IP64
GPP5008IL	4 - 8	520 - 1670	0,75 - 0,87	IP64
GPP5010IL	5 - 10	885 - 2890	1,23 - 1,45	IP64
GPP5013IL	6 - 13	1410 - 4400	2,5 - 2,9	IP64
GPP5016IL	8 - 16	2090 - 6600	4,4 - 5,1	IP64
GPP5025IL	14 - 25	3280 - 9130	8,5 - 10,4	IP64

▶ 更多详情请上网查询




所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

GPP5013IL 尺寸型号

▶ 产品规格



▶ 夹持力图表



▶ 力和力矩

显示除夹持力外可能作 用的静力和力矩。





Mr [Nm]	110
Mx [Nm]	150
My [Nm]	130
Fa [N]	3300

▶ 技术数据

	▶ 技术数据					
定购编号	GPP5013N-IL-10-A	GPP5013NC-IL-10-A	GPP5013NO-IL-10-A	GPP5013S-IL-10-A	GPP5013SC-IL-10-A	GPP5013SO-IL-10-A
通讯方式	② IO -Link	O IO-Link	② IO -Link	O IO-Link	O IO-Link	O IO-Link
单边行程 [mm]	13	13	13	6	6	6
闭合抓取力 [N]	1410	1920		3100	4220	
张开抓取力 [N]	1490		1860	3280		4400
弹簧确保的最小保持力 [N]		510	510		1120	1120
最大循环次数 [循环/分钟]	310	220	220	310	220	220
已安装的抓手手指的自最大重 [kg]	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
最大抓手手指长度 [mm]	200	185	185	185	170	170
重复定位精度 +/- [mm]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
最小操作气压 [bar]	3	4	4	3	4	4
最大操作气压 [bar]	8	7	7	8	7	7
额定操作气压 [bar]	6	6	6	6	6	6
操作温度 [°C]	+5 +50	+5 +50	+5 +50	+5 +50	+5 +50	+5 +50
每循环耗气体积 [cm³]	88	171	171	88	171	171
集成电磁阀	是	是	是	是	是	是
集成位置传感元件	是	是	是	是	是	是
电压 [V]	24	24	24	24	24	24
最大电流消耗 [A]	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
根据IEC 60529标准安全保护	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
重量 [kg]	2.5	2.9	2.8	2.5	3	2.9

▶ 技术图纸






- ① 抓手固定位置
- ② 能源供应
- ③ 手指固定位置
- 19 空气增压孔
- ② 排气(R+S:环境脏污时,用排气软管更换过滤器,将废气溢出到干净的环境中)
- ③ 客户定制加装件的固定方式
- 46 能源供应 IO-Link (M12, 5孔接头)
- 49 接地
- ⑥ 状态显示



GPP5013IL 尺寸型号

▶配件



▶ 随货提供



4 [个] 中心定位环

018187



2 [个] 中心定位环

019280



CFILT00011

▶ 配件建议



夹爪组件



UB5013AL 铝质通用手指



UB5013ST 钢质通用手指



EB5013AL 铝质行程调整模块



EB5013ST 钢质行程调整模块



WB5013L 可更换手指非固定件套装



WB5013F 更换手指固定件



能源供应



GV1-8X8 直插接头-快接式



接口/其他



KAG500IL 插入式直连接头 5 m -M12连接头,母头




SCM-C-00-00-A 智能通信模块

GPP5000IL 系列功能说明




夹爪组件



通用手指 - UB5000


可立即投入使用,也可个性化的精加 工

爪手指坯件有铝质 (AL) 和钢质 (ST) 规格可用,可直接通过供货范围内的 螺栓安装在机械夹爪上。定位环所需的销孔已存在。每个夹爪手指需要一个通用手指。



行程调整手指 - EB5000

用于调整夹持范围,无需使用工具 通过手动操作弹簧预紧的联锁操作装置,可以在标有编号刻度的格栅中移动行程调整手指。根据作用力和力矩, 行程调整手指有铝质 (AL) 和钢质 (ST) 规格可选。每个夹爪手指需要一个行程调整手指。



可换式手指 - WB5000

可以快速更换个性化夹爪手指 根据待更换夹爪手指的数量,每个夹 爪手指都需要一个固定端和至少一个 非固定端套件。可从两侧用固定端供 货范围内的十字扳手进行手动锁定。




夹爪组件可以组合!

上述夹爪组件可以相互组合,可与不同的 5000 系列抓手兼容。




能源供应





气动螺纹套管接头

有直型和弯型结构可选。可根据空间条件或安装情况自由选择。




压力安全阀 - DSV

通过可安装在送气管道中的止回阀,在急停时保持系统压力。为了确保功能正常,阀的安装位置必须尽量靠近机械夹爪的空气接口。为此必须保持控制电压和执行器电压。

GPP5000IL 系列功能说明



接口/其他



定位环


用于明确定位夹爪手指的位置

定位环安装在夹爪手指的连接处,用于定位夹爪手指的位置。定位环相当于销钉连接。


安全配置示例

GPP5000IL / GPD5000IL 系列


▶ GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) 在控制柜 (BECKHOFF) 上的布线方式



▶ GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) 在控制柜 (SIEMENS) 上的布线方式



▶ GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) 在 IO-LINK 主站 IP67 (BECKHOFF) 上的布线方式



▶ GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) 在 IO-LINK 主站 IP67 (SIEMENS) 上的布线方式

