


2조 앵글러 그리퍼 설비 크기 GZ55-65D

▶ 제품 규격




▶ 파지력 다이어그램



▶ 힘 및 모멘트

파지력에 추가로 작용할 수 있는 정적 힘과 모멘트를 표시합니다.



Mr	0.5
My	0.8
Fa	50

▶ 부품 권장



직선-나사 체결부

GVM5



인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m

NJ3-E2




직선 케이블 0.3 m - 소켓 M8 플러그 연결

NJ3-E2SK



클램프 서포트

KB3M



직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결

KAG500



직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M8

S8-G-3



직선 제조 가능한 커넥터 - 플러그 M12

S12-G-3

▶ 기술 데이터*	
주문번호	GZ55-65D
조당 스트로크 [°]	4
폐쇄 시 그립핑 모멘트 [Nm]	5.4
개방 시 그립핑 모멘트 [Nm]	3.4
폐쇄 시 파지력 [N]	135
개방 시 파지력 [N]	85
폐쇄 시간 [s]	0.03
개방 시간 [s]	0.03
반복정밀도 +/- [mm]	0.02
최소 작동 압력 [bar]	4
최대 작동 압력 [bar]	8
최소 작동 온도 [°C]	5
최대 작동 온도 [°C]	80
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	13
무게 [kg]	0.38

* 모든 수치는 6 bar 기준

