

2 - ČELUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GZ55-65D

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► diagram uchopovacej sily

[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	0,5
My	0,8
Fa	50

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GVM5



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ3-E2




induktívny snímač približenia kábel 0,3 m - zástrčka M8

NJ3-E2SK



Zvierkovnica

KB3M



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8

S8-G-3



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12

S12-G-3

objednávacie č.		▶ technické údaje*
Zdvih na čelustí [°]	4	GZ55-65D
Uchopovací moment zavrieť [Nm]	5,4	
Uchopovací moment otvoriť [Nm]	3,4	
Uchopovacia sila zavrieť [N]	135	
Uchopovacia sila otvoriť [N]	85	
Doba zatvárania [s]	0,03	
Doba otvárania [s]	0,03	
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,02	
Prevádzkový tlak min. [bar]	4	
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	
Prevádzková teplota min. [°C]	5	
Prevádzková teplota max. [°C]	80	
Objem valca na cyklus [cm ³]	13	
Hmotnosť [kg]	0,38	

*všetky údaje merané pri 6 bar

