

PINZAS ANGULARES


TAMAÑO CONSTRUCTIVO GZ8-16D

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Gráfico de fuerzas

[N] Muestra la fuerza de agarre en relación con la longitud de los dedos.




Finger Length [mm]	Holding Force [N]
0	5.0
18	4.0
36	3.0
54	2.5
72	2.0
90	1.5

Medido a partir del borde superior de la carcasa

Fuerzas y momentos

Muestra fuerzas y pares estáticos que pueden influir adicionalmente en la fuerza de agarre.




Mr	0.3
My	0.5
Fa	30

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Racor recto
GVM5




Detector inductivo - Cable 5 m
NJ3-E2



Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
NJ3-E2SK



Soporte de detector
KB3M



Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
KAG500



Conector M8 recto confeccionable
S8-G-3



Conector M12 recto confeccionable
S12-G-3

Referencia	Datos técnicos*
Carrera por mordaza [°]	5
Par de agarre al cerrar [Nm]	0.15
Par de agarre al abrir [Nm]	0.15
Fuerza de agarre al cerrar [N]	5.4
Fuerza de agarre al abrir [N]	5.4
Tiempo de cierre [s]	0.02
Tiempo de apertura [s]	0.02
Precisión de repetición +/- [mm]	0.05
Presión de servicio mín. [bar]	5
Presión de servicio máx. [bar]	8
Temperatura de servicio mín. [°C]	5
Temperatura de servicio máx. [°C]	80
Volumen de cilindro por ciclo [cm³]	0.5
Peso [kg]	0.036

* Todos los datos verificados con 6 bar

