





WRZECIONO SILNIKOWE

HF110-007-001

► ZALETY PRODUKTU



- **Moc znamionowa S1: 4 kW**
- **Znamionowy moment obrotowy S1: 3,8 Nm**
- **Obroty maks.: 24 000 1/min**
- Chłodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny
- Ręczna zmiana narzędzia
- IO-Link ready



► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	HF110-007-001		
Chłodzenie silnika	Wentylator elektryczny		
Technologia silnika	Asynchroniczny		
Liczba biegunów	4		
Napięcie znamionowe [V]	400		
Moc znamionowa S1 [kW]	4.0		
Obroty znamionowe [1/min]	10000		
Znamionowy moment obrotowy S1 [Nm]	3.8		
Prąd znamionowy S1 [A]	8.0		
Względny cykl pracy S6 [%]	40		
Czas gry S6 [min]	2		
Moc znamionowa S6 [kW]	5.0		
Nominalny moment obrotowy S6 [Nm]	4.7		
Prąd znamionowy S6 [A]	10.0		
Maksymalna prędkość obrotowa [1/min]	18000		
System mocowania narzędzia	HSK-C32		
Siła mocowania [N]	5000		
Zmiana narzędzia	Ręczne		
Jednostka luzowania	brak		
Smarowanie łożyska	Smar		
Ochrona pamięci masowej	Labirynt z uszczelnianiem pneumatycznym		
Sygnał prędkości	2 impulsy na obrót		
Obsługa IO-Link	Tak		
Powietrze uszczelniające - ciśnienie robocze [bar]	1.6 ... 2.0		
Dopuszczenia	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS		
Masa [kg]	14		

Legenda	Przylączya		
Uszczelnienie pneumatyczne	SPL	Sygnałowe	XG2
Moc	XD1		

► RYSUNKI TECHNICZNE

