





电主轴

HF110-014-001

产品优点



- ▶ S1 额定功率: 4 kW
- ▶ S1 额定扭矩: 3.8 Nm
- ▶ 最大速度: 24,000 1/min
- ▶ 通过电风扇进行空气冷却
- ▶ 自动换刀
- ▶ IO-Link ready



技术数据

订购编号		HF110-014-001	
发动机冷却	风冷	刀具接口	HSK-E32
电机技术	异步	夹紧力 [N]	5000
极数	4	换刀	自动
额定电压 [V]	400	释放装置	气动
S1 额定功率 [kW]	4.0	轴承润滑	油脂
额定转速 [1/min]	10000	存储保护	阻隔空气迷宫
S1 额定扭矩 [Nm]	3.8	速度信号	每转 2 个脉冲
S1 额定电流 [A]	8.0	具有 IO-Link 功能	是
相对占空比 S6 [%]	40	释放工具 - 工作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
播放时间 S6 [min]	2	锥体清洗 - 工作压力 [bar]	4.0 ... 7.0
S6 额定功率 [kW]	5.0	密封空气 - 工作压力 [bar]	1.6 ... 2.0
额定扭矩 S6 [Nm]	4.7	认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
S6 额定电流 [A]	10.0	重量 [kg]	16
最大转速 [1/min]	18000		

图例		接口	
松开刀具	A	功率	XD1
锥形清洁	KR	信号	XG2
阻隔空气	SPL		

► 技术图纸

