




모터 스피들

HF125-002-010

▶ 제품의 장점



- ▶ 정격 출력 S1: 12 kW
- ▶ S1 정격 토크: 9 Nm
- ▶ 최대 속도: 24,000 1/min
- ▶ 액체 냉각식
- ▶ 자동 공구 교환
- ▶ 인코더 (안전 기능 내장형)
- ▶ 일체형 미디어 통과부
- ▶ 로봇 교환 인터페이스
- ▶ IO-Link ready



▶ 기술 데이터

주문번호	HF125-002-010		
엔진 냉각	액체	공구 교환	자동
모터 기술	비동기	릴리즈 유닛	공압식
극수	4	베어링 윤활	그리스
정격 전압 [V]	380	스토리지 보호	봉입 공기가 있는 래버린스
정격 출력 S1 [kW]	12.0	인코더	1Vss 256
정격 회전수 [1/min]	12,730	속도 신호	회전당 2펄스
S1 정격 토크 [Nm]	9.0	IO-Link 지원	예
정격 전류 S1 [A]	25.0	미디어 구현	예
상대 듀티 사이클 S6 [%]	40	로봇 인터페이스	WWR100
재생 시간 S6 [min]	2	릴리즈 도구 - 작동 압력 [bar]	10.0 ... 12.0
정격 출력 S6 [kW]	16.0	모터 냉각 - 작동 압력 [bar]	2.0 ... 7.0
공칭 토크 S6 [Nm]	12.1	미디어 피드스루 - 작동 압력 [bar]	0.0 ... 12.0
정격 전류 S6 [A]	32.0	콘 청소 - 작동 압력 [bar]	4.0 ... 7.0
최대 회전수 [1/min]	24,000	밀봉 공기 - 작동 압력 [bar]	6.0 ... 7.0
공구 인터페이스	HSK-F63	인증	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
체결력 [N]	11,000	무게 [kg]	17

범례	연결부		
도구를 펌니 다	A	냉각 시스템 공급 및 반환	E, F
콘 청소	KR	제어 가능한 연결	Hx
밀봉 공기	SPL	전력	XD1

▶ 기술 도면

