




MANDRINO MOTORIZZATO

HF110-007-001

VANTAGGI DEL PRODOTTO



- ▶ **Potenza nominale S1: 4 kW**
- ▶ **Coppia nominale S1: 3,8 Nm**
- ▶ **Numero di giri mass.: 24.000 1/min**
- ▶ Raffreddamento ad aria tramite ventilatore elettrico
- ▶ Cambioutensili manuali
- ▶ IO-Link ready



DATI TECNICI

Numero d'ordine	HF110-007-001		
Raffreddamento del motore	Ventilatore elettrico	Numero di giri massimo [1/min]	18000
Tecnologia motore	asincrona	Interfaccia utensile	HSK-C32
Numero poli	4	Forza di serraggio [N]	5000
Tensione nominale [V]	400	Cambio di utensili	manuali
Potenza nominale S1 [kW]	4.0	Unità di sblocco	Nessuna
Numero di giri nominale [1/min]	10000	Lubrificazione dei cuscinetti	Grasso
Potenza nominale S1 [Nm]	3.8	Protezione dello stoccaggio	Labirinto con pressurizzazione
Corrente nominale S1 [A]	8.0	Segnale numero di giri	2 impulsi per giro
Ciclo di lavoro relativo S6 [%]	40	Capacità IO-Link	Sì
Tempo di gioco S6 [min]	2	Aria di tenuta - pressione di esercizio [bar]	1.6 ... 2.0
Potenza nominale S6 [kW]	5.0	Certificazioni	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Coppia nominale S6 [Nm]	4.7	Peso [kg]	14
Corrente nominale S6 [A]	10.0		

Legenda	Collegamenti		
Aria di tenuta	SPL	Segnale	XG2
Potenza	XD1		

