





BROCHE MOTORISÉE

HF110-014-001

▶ AVANTAGES PRODUIT



- ▶ Puissance nominale S1 : 4 kW
- ▶ Couple nominal S1 : 3,8 Nm
- ▶ Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- ▶ Refroidissement de l'air par ventilateur électrique
- ▶ Changement automatique d'outil
- ▶ IO-Link ready



▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	HF110-014-001		
Refroidissement du moteur	Ventilateur électrique	Interface outils	HSK-E32
Technologie de moteur	Asynchrone	Force de serrage [N]	5000
Nombre de pôles	4	Changement d'outils	automatique
Tension nominale [V]	400	Unité de desserrage	pneumatique
Puissance nominale S1 [kW]	4.0	Lubrification de palier	Graisse
Vitesse de rotation nominale [1/min]	10000	Protection du stockage	Labyrinthe avec air de barrage
Couple nominal S1 [Nm]	3.8	Signal de vitesse	2 impulsions par tour
Courant nominal S1 [A]	8.0	compatible IO-Link	Oui
Durée relative de fonctionnement S6 [%]	40	Desserrer l'outil - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Durée de jeu S6 [min]	2	Nettoyage du cône - pression de service [bar]	4.0 ... 7.0
Puissance nominale S6 [kW]	5.0	Air de barrage - pression de service [bar]	1.6 ... 2.0
Couple nominal S6 [Nm]	4.7	Homologations	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Courant nominal S6 [A]	10.0	Poids [kg]	16
Vitesse de rotation maximale [1/min]	18000		

Légende	Connexions		
Desserrer l'outil	A	Puissance	XD1
Nettoyage par cône	KR	Signal	XG2
Air de barrage	SPL		

► DESSINS TECHNIQUES

