




BROCHE MOTORISÉE

HF125-002-016

► AVANTAGES PRODUIT



- **Puissance nominale S1 : 12 kW**
- **Couple nominal S1 : 9 Nm**
- **Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min**
- Refroidissement par liquide
- Changement automatique d'outil
- Codeur (sécurité intégrée)
- passage intégré pour les câbles
- Plaque de fixation pour groupes motopropulseurs
- Interface d'échange pour robots
- IO-Link ready



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	HF125-002-016		
Refroidissement du moteur	Liquide	Unité de desserrage	pneumatique
Technologie de moteur	Asynchrone	Lubrification de palier	Graisse
Nombre de pôles	4	Protection du stockage	Labyrinthe avec air de barrage
Tension nominale [V]	380	Encodeur	1Vss 256
Puissance nominale S1 [kW]	12.0	Signal de vitesse	2 impulsions par tour
Vitesse de rotation nominale [1/min]	12730	compatible IO-Link	Oui
Couple nominal S1 [Nm]	9.0	Passage des médias	Oui
Courant nominal S1 [A]	25.0	interface mécanique	Agrégat
Durée relative de fonctionnement S6 [%]	40	Interface robot	WWR100
Durée de jeu S6 [min]	2	Desserrer l'outil - pression de service [bar]	10.0 ... 12.0
Puissance nominale S6 [kW]	16.0	Refroidissement du moteur - pression de service [bar]	2.0 ... 7.0
Couple nominal S6 [Nm]	12.1	Passage des fluides - pression de service [bar]	0.0 ... 12.0
Courant nominal S6 [A]	32.0	Nettoyage du cône - pression de service [bar]	4.0 ... 7.0
Vitesse de rotation maximale [1/min]	24000	Air de barrage - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Interface outils	HSK-F63	Homologations	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Force de serrage [N]	11000	Poids [kg]	18
Changement d'outils	automatique		

Légende	Connexions		
Desserrer l'outil	A	Système de refroidissement guidage avant et arrière	E, F
Nettoyage par cône	KR	Connexion commandable	Hx
Air de barrage	SPL		

► DESSINS TECHNIQUES

