




MOTORSPINDEL

HF125-002-011

► PRODUKTVORTEILE



- **Nennleistung S1: 12 kW**
- **Nenndrehmoment S1: 9 Nm**
- **max. Drehzahl: 24.000 1/min**
- Flüssigkeitskühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel
- Encoder (Safety integrated)
- integrierte Mediendurchführung
- IO-Link ready



► TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	HF125-002-011		
Motorkühlung	Flüssigkeit	Werkzeugwechsel	automatisch
Motortechnologie	Asynchron	Löseeinheit	pneumatisch
Polzahl	4	Lagerschmierung	Fett
Nennspannung [V]	380	Schutz der Lagerung	Labyrinth mit Sperrluft
Nennleistung S1 [kW]	12,0	Encoder	1Vss 256
Nenndrehzahl [1/min]	12.730	Drehzahlsignal	2 Impulse pro Umdrehung
Nenndrehmoment S1 [Nm]	9,0	IO-Link fähig	Ja
Nennstrom S1 [A]	25,0	Mediendurchführung	Ja
relative Einschaltdauer S6 [%]	40	Werkzeug lösen - Betriebsdruck [bar]	10,0 ... 12,0
Spieldauer S6 [min]	2	Sperrluft - Betriebsdruck [bar]	6,0 ... 7,0
Nennleistung S6 [kW]	16,0	Motorkühlung - Betriebsdruck [bar]	2,0 ... 7,0
Nenndrehmoment S6 [Nm]	12,1	Mediendurchführung - Betriebsdruck [bar]	0,0 ... 12,0
Nennstrom S6 [A]	32,0	Kegelreinigung - Betriebsdruck [bar]	4,0 ... 7,0
Drehzahl max. [1/min]	24.000	Zulassungen	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Werkzeugschnittstelle	HSK-T50	Gewicht [kg]	15
Spannkraft [N]	11.000		

Legende	Anschlüsse		
Werkzeug lösen	A	Mediendurchführung	Hx
Kegelreinigung	KR	Leistung	XD1
Sperrluft	SPL	Signal	XG2
Motorkühlung	E, F	Encoder	XG3

► TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

