





电主轴

HF145-008-002

产品优点



- ▶ S1 额定功率: 7.5 kW
- ▶ S1 额定扭矩: 6.1 Nm
- ▶ 最大速度: 24,000 1/min
- ▶ 通过电风扇进行空气冷却
- ▶ 手动换刀
- ▶ IO-Link ready



技术数据

订购编号		HF145-008-002	
发动机冷却	风冷	最大转速 [1/min]	24000
电机技术	异步	刀具接口	HSK-C50
极数	4	夹紧力 [N]	11000
额定电压 [V]	380	换刀	手动
S1 额定功率 [kW]	7.5	释放装置	无
额定转速 [1/min]	11770	轴承润滑	油脂
S1 额定扭矩 [Nm]	6.1	存储保护	阻隔空气迷宫
S1 额定电流 [A]	15.0	速度信号	每转 2 个脉冲
相对占空比 S6 [%]	40	具有 IO-Link 功能	是
播放时间 S6 [min]	2	密封空气 - 工作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
S6 额定功率 [kW]	9.0	认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
额定扭矩 S6 [Nm]	7.3	重量 [kg]	17
S6 额定电流 [A]	18.0		

图例	接口		
阻隔空气	SPL	信号	XG2
功率	XD1		

► 技术图纸

