


WRZECIONA SILNIKOWE

HF150-003-001

► ZALETY PRODUKTU



- **Moc znamionowa S1: 14,5 kW**
Znamionowy moment obrotowy S1: 14,7 Nm
Maks. prędkość obrotowa: 26 000 obr./min
- Chłodzenie wodą
- Komunikacja IO-Link
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów
- Regulacja wektorowa

► WYPOSAŻENIE



Czyszczenie stożkowe złącza narzędziowego



Uszczelka labiryntowa



Monitorowanie uchwytu narzędzia



Uszczelnienie pneumatyczne



Nadzorowanie prędkości obrotowej



Automatyczna zmiana narzędzia



Sterowane przyłącza



Regulowanie wektorowe/cofanie



IO-Link

► OPCJE



Złącze dla agregatów



Czujnik temperatury składowania

► WYPOSAŻENIE



Przetwornica częstotliwości

Strona 41



Moduły obsługowe

Strona 41



Adapter Przetwornica częstotliwości

Strona 41



Agregaty chłodzące / zestaw łączników

Strona 42



Przewody zasilające

Strona 43



Przewody sygnałowe

Strona 43



Przewody nadajnika

Strona 43

► DANE TECHNICZNE

► HF150-003-001

Silnik asynchroniczny trójfazowy, 4-biegunowy

Moc znamionowa S1 [kW]	14.5
Znamionowy moment obrotowy S1 [Nm]	14.7
Prąd znamionowy S1 [A]	30.0
Obroty znamionowe	9.450
Maksymalna prędkość obrotowa	26000
System mocowania narzędzia	HSK-F63
Technologia silnika	Asynchroniczny
Liczba biegunów	4
Jednostka luzowania	Pneumatyczne
Chłodzenie	Woda
Masa [kg]	33

► Plan obłożenia

	Przyłącza
A	Luzowanie narzędzia
AZ	Napężanie narzędzia
E, F	System chłodzenia dopływ i powrót
KR	Czyszczenie stożkowe
SPL	Uszczelnienie pneumatyczne
XD1	Przyłącze zasilania i sygnałowe
XG2	Przyłącze sygnałowe
XG3	Czujnik pozycji i obrotów

