





BROCHE MOTORISÉE

HF145-001-004

► AVANTAGES PRODUIT



- Puissance nominale S1 : 6 kW
- Couple nominal S1 : 4,9 Nm
- Vitesse de rotation max. : 24.000 1/min
- Refroidissement de l'air par ventilateur électrique
- Changement automatique d'outil
- Codeur (sécurité intégrée)
- IO-Link ready



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	HF145-001-004		
Refroidissement du moteur	Ventilateur électrique	Force de serrage [N]	11000
Technologie de moteur	Asynchrone	Changement d'outils	automatique
Nombre de pôles	4	Unité de desserrage	pneumatique
Tension nominale [V]	350	Lubrification de palier	Graisse
Puissance nominale S1 [kW]	6.0	Protection du stockage	Labyrinthe avec air de barrage
Vitesse de rotation nominale [1/min]	11780	Encodeur	1Vss 256
Couple nominal S1 [Nm]	4.9	Signal de vitesse	2 impulsions par tour
Courant nominal S1 [A]	14.0	compatible IO-Link	Oui
Durée relative de fonctionnement S6 [%]	40	Desserrer l'outil - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Durée de jeu S6 [min]	2	Serrage de l'outil - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Puissance nominale S6 [kW]	7.5	Nettoyage du cône - pression de service [bar]	4.0 ... 7.0
Couple nominal S6 [Nm]	6.1	Air de barrage - pression de service [bar]	6.0 ... 7.0
Courant nominal S6 [A]	17.0	Homologations	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Vitesse de rotation maximale [1/min]	24000	Poids [kg]	26
Interface outils	HSK-F63		

Légende	Connexions		
Desserrer l'outil	A	Puissance	XD1
Serrer l'outil	AZ	Signal	XG2
Nettoyage par cône	KR	Encodeur	XG3
Air de barrage	SPL		

► DESSINS TECHNIQUES

